

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine

Embouts plats DIN 5264, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

Informations générales de commande

Version	Insert de tournevis, Largeur de la lame (B): 4 mm, longueur de la lame: 39 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.8 mm
Référence	2749030000
Type	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
GTIN (EAN)	4050118895322
Qté.	5 pièce(s)

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	39 mm	Largeur (pouces)	1,535 inch
Poids net	4,35 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embout avec lame à ergot
--------------------------	--------------------------

Outils à couper

Epaisseur de la lame (A)	0,8 mm	Forme	E 6,3 DIN 3126, avec pointe, Fendue
Largeur de la lame (B)	4 mm	longueur de la lame	39 mm

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--