

SDS 0.5X3.0X80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3 mm, longueur de la lame: 80 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.5 mm
Référence	2749330000
Type	SDS 0.5X3.0X80
GTIN (EAN)	405011889555 1
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 29 août 2024 11:15:19 CEST

Niveau du catalogue 17.08.2024 / Toutes modifications techniques réservées

SDS 0.5X3.0X80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	185 mm	Longueur (pouces)	7,283 inch
Poids net	40 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07
ECLASS 14.0	21-04-04-07		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis avec lame plate 0,5x3 isolé	Version	droit
--------------------------	------------------------------------------	---------	-------

Outils à couper

Epaisseur de la lame (A)	0,5 mm	Forme	Fendue
Largeur de la lame (B)	3 mm	Type de lame	A
longueur de la lame	80 mm		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141
Statut de conformité RoHS	Non affecté

Téléchargements

Notification de modification produit	Produktänderungsmitteilung Product Change Notification
Catalogue	Catalogues in PDF-format