

SDS 0.8X4.0X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 4 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.8 mm
Référence	2749360000
Type	SDS 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118895582
Qté.	1 pièce(s)

SDS 0.8X4.0X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	210 mm	Largeur (pouces)	8,268 inch
Longueur	205 mm	Longueur (pouces)	8,071 inch
Poids net	50 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis avec lame plate 0,8x4 isolé	Version	droit
--------------------------	--	---------	-------

Outils à couper

Epaisseur de la lame (A)	0,8 mm	Forme	Fendue
Largeur de la lame (B)	4 mm	Type de lame	A
longueur de la lame	100 mm		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Téléchargements

Notification de modification produit	Produktänderungsmitteilung Product Change Notification
Catalogue	Catalogues in PDF-format