

SDS 1.0X5.5X150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 5.5 mm, longueur de la lame: 150 mm, Epaisseur de la lame (A): 1 mm
Référence	2749380000
Type	SDS 1.0X5.5X150
GTIN (EAN)	4050118895605
Qté.	1 pièce(s)

SDS 1.0X5.5X150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	261 mm	Largeur (pouces)	10,276 inch
Longueur	265 mm	Longueur (pouces)	10,433 inch
Poids net	100 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis avec lame plate 1x5,5 isolé	Version	droit
--------------------------	--	---------	-------

Outils à couper

Epaisseur de la lame (A)	1 mm	Forme	Fendue
Largeur de la lame (B)	5,5 mm	Type de lame	A
longueur de la lame	150 mm		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141
Statut de conformité RoHS	Non affecté

Téléchargements

Notification de modification produit	Produktänderungsmitteilung Product Change Notification
Catalogue	Catalogues in PDF-format