

## SDS 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

## Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 6.5 mm, longueur de la lame: 150 mm, Epaisseur de la lame (A): 1.2 mm
Référence	<a href="#">2749390000</a>
Type	SDS 1.2X6.5X150
GTIN (EAN)	4050118895612
Qté.	1 pièce(s)

**SDS 1.2X6.5X150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	268 mm	Largeur (pouces)	10,551 inch
Longueur	265 mm	Longueur (pouces)	10,433 inch
Poids net	100 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Tournevis avec embout plat de 1,2x6,5	Version	droit
--------------------------	---------------------------------------	---------	-------

**Outils à couper**

Epaisseur de la lame (A)	1,2 mm	Forme	Fendue
Largeur de la lame (B)	6,5 mm	Type de lame	A
longueur de la lame	150 mm		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Téléchargements**

Documentation utilisateur	<a href="#">BPZL HDC MHE 2 HV</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>