

SDIK SLIM PZ2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 2 mm, 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 2
Référence	2749680000
Type	SDIK SLIM PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118896428
Qté.	1 pièce(s)

SDIK SLIM PZ2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	218 mm	Largeur (pouces)	8,583 inch
Poids net	100 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06
ECLASS 14.0	21-04-04-06		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis isolé pour vis à tête cruciforme, type Pozidriv, taille 2, SlimLine	Version	droit
--------------------------	---	---------	-------

Outils à couper

Forme	Pozidrive, rond	Largeur de la lame (B)	2 mm
Taille	2	Taille de la lame pour vis à tête cruciforme	2
longueur de la lame	100 mm		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--