

## SDIS 0.4X2.0X60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

## Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 2 mm, longueur de la lame: 60 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.4 mm
Référence	<a href="#">2749780000</a>
Type	SDIS 0.4X2.0X60
GTIN (EAN)	4050118896527
Qté.	1 pièce(s)

**SDIS 0.4X2.0X60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	164 mm	Largeur (pouces)	6,457 inch
Longueur	165 mm	Longueur (pouces)	6,496 inch
Poids net	40 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Tournevis isolé VDE avec lame pour vis tête fendue 0,4x2,5	Version	droit
--------------------------	--	---------	-------

**Outils à couper**

Epaisseur de la lame (A)	0,4 mm	Forme	Fendue
Largeur de la lame (B)	2 mm	Type de lame	A
longueur de la lame	60 mm		

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--