

SDIS 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 4 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.8 mm
Référence	2749820000
Type	SDIS 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118897029
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 28 mai 2024 20:52:54 CEST

Niveau du catalogue 18.05.2024 / Toutes modifications techniques réservées

SDIS 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	205 mm	Longueur (pouces)	8,071 inch
Poids net	45 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis isolé VDE avec lame pour vis tête fendue 0,8x4,0x100	Version	droit
--------------------------	--	---------	-------

Outils à couper

Epaisseur de la lame (A)	0,8 mm	Forme	Fendue
Largeur de la lame (B)	4 mm	Type de lame	B
longueur de la lame	100 mm		

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)