

SDIS 1.0X4.5X175**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 4.5 mm, longueur de la lame: 175 mm, Epaisseur de la lame (A): 1 mm
Référence	2749840000
Type	SDIS 1.0X4.5X175
GTIN (EAN)	4050118897043
Qté.	1 pièce(s)

SDIS 1.0X4.5X175**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Longueur	280 mm	Longueur (pouces)	11,024 inch
Poids net	64 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis isolé VDE avec lame pour vis à fente 1,0x4,5x175	Version	droit
--------------------------	--	---------	-------

Outils à couper

Epaisseur de la lame (A)	1 mm	Forme	Fendue
Largeur de la lame (B)	4,5 mm	Type de lame	B
longueur de la lame	175 mm		

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--