

## SDIS 1.2X8.0X175

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

## Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 8 mm, longueur de la lame: 175 mm, Epaisseur de la lame (A): 1.6 mm
Référence	<a href="#">2749870000</a>
Type	SDIS 1.2X8.0X175
GTIN (EAN)	4050118897074
Qté.	1 pièce(s)

**SDIS 1.2X8.0X175****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Longueur	290 mm	Longueur (pouces)	11,417 inch
Poids net	180 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Tournevis isolé VDE avec lame pour vis tête fendue 1,6x8,0x175	Version	droit
--------------------------	--	---------	-------

**Outils à couper**

Epaisseur de la lame (A)	1,6 mm	Forme	Fendue
Largeur de la lame (B)	8 mm	Type de lame	B
longueur de la lame	175 mm		

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--