

## SDIK PH2 X 100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1000 V  
IEC 60900

Tournevis cruciforme isolé VDE, type Phillips, SDIK PH  
DIN 7438, ISO 8764/2-PH, emmanchement selon ISO  
8764-PH, poignée SoftFinishf

## Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 2 mm, 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 2
Référence	<a href="#">2749900000</a>
Type	SDIK PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897203
Qté.	1 pièce(s)

**SDIK PH2 X 100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	220 mm	Largeur (pouces)	8,661 inch
Poids net	95 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Tournevis isolé pour vis à tête cruciforme, type Philips, taille 2	Version	droit
--------------------------	--	---------	-------

**Outils à couper**

Forme	Philips, rond	Largeur de la lame (B)	2 mm
Taille	2	Taille de la lame pour vis à tête cruciforme	2
longueur de la lame	100 mm		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	/
------------	---

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--