

SD EL 0.4X2.0X60 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 2 mm, longueur de la lame: 60 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.4 mm
Référence	2750070000
Type	SD EL 0.4X2.0X60 PICO
GTIN (EAN)	4050118897555
Qté.	1 pièce(s)

SD EL 0.4X2.0X60 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Longueur	160 mm	Longueur (pouces)	6,299 inch
Poids net	20 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07
ECLASS 14.0	21-04-04-07		

Caractéristiques techniques

Version	droit
---------	-------

Outils à couper

Epaisseur de la lame (A)	0,4 mm	Forme	Fendue
Largeur de la lame (B)	2 mm	longueur de la lame	60 mm

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Non affecté