

SD EL 0.4X2.5X75 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Tournevis, Largeur de la lame (B): 2.5 mm, longueur de la lame: 75 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.4 mm |
| Référence | 2750080000 |
| Type | SD EL 0.4X2.5X75 PICO |
| GTIN (EAN) | 4050118897562 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

SD EL 0.4X2.5X75 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|--------|-------------------|-----------|
| Longueur | 175 mm | Longueur (pouces) | 6,89 inch |
| Poids net | 20 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000158 | ETIM 7.0 | EC000158 |
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 9.1 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 11.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 13.0 | 21-04-04-07 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|-------|
| Description de l'article | Tournevis avec lame plate 0,4x2,5 | Version | droit |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|-------|

Outils à couper

| | | | |
|--------------------------|--------|---------------------|--------|
| Epaisseur de la lame (A) | 0,4 mm | Forme | Fendue |
| Largeur de la lame (B) | 2,5 mm | longueur de la lame | 75 mm |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|