

**KCMA-42-600-1A-2.5VA-0.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit,  
Similaire à l'illustration**

Transformateurs de courant pour mise en conformité

Caractéristiques :

- particulièrement valable pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- aucune coupe des conducteurs primaires nécessaire
- Déploiement du transformateur de courant sans outils supplémentaires

**Informations générales de commande**

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Courant primaire: 600 A, Courant secondaire max.: 1 A, Charge: 2.5 VA, Classe de précision: 0,5, Transformateur de courant à noyau fendu |
| Référence  | <a href="#">2753190000</a>   |
| Type       | KCMA-42-600-1A-2.5VA-0.5   |
| GTIN (EAN) | 4050118896725  |
| Qté.       | 1 pièce(s)   |
| Fabricant  | MBS AG   |

## KCMA-42-600-1A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |       |                     |            |
|------------|-------|---------------------|------------|
| Profondeur | 69 mm | Profondeur (pouces) | 2,717 inch |
| Hauteur    | 96 mm | Hauteur (pouces)    | 3,78 inch  |
| Largeur    | 67 mm | Largeur (pouces)    | 2,638 inch |
| Poids net  | 492 g |                     |            |

## Températures

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -5 °C...50 °C |
|-------------------------------|---------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002048    | ETIM 7.0    | EC002048    |
| ETIM 8.0    | EC002048    | ETIM 9.0    | EC002048    |
| ECLASS 9.0  | 27-21-09-02 | ECLASS 9.1  | 27-21-09-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |

## Caractéristiques techniques

|                     |      |                   |       |
|---------------------|------|-------------------|-------|
| Degré de protection | IP20 | Longueur du câble | 0,5 m |
|---------------------|------|-------------------|-------|

## Caractéristiques électriques

|                  |        |                     |         |
|------------------|--------|---------------------|---------|
| Charge           | 2,5 VA | Classe de précision | 0,5     |
| Courant primaire | 600 A  | Courant secondaire  | 0...1 A |

## Dimensions des conducteurs sous tension

|                     |                                  |                 |       |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|-------|
| Type de conducteur  | Conducteur isolé unique-<br>ment | Conducteur rond | 42 mm |
| Lieu d'installation | Usage à l'intérieur              |                 |       |

## Coordination de l'isolation

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Classe de précision | 0,5 |
|---------------------|-----|

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|  |  |
|--|--|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a> |
| Documentation utilisateur                  | <a href="#">Instruction sheet German</a>     |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>     |

## KCMA-42-600-1A-2.5VA-0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

