

**VB 8.0X20 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Informations générales de commande**

Version	Raccord à vis, Raccord à vis
Référence	<a href="#">2784920000</a>
Type	VB 8.0X20 BK
GTIN (EAN)	4064675061403
Qté.	100 pièce(s)

**VB 8.0X20 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Diamètre	8 mm	Poids net	0,168 g
----------	------	-----------	---------

**Températures**

Température de fonctionnement	-40 °C... 130 °C
-------------------------------	------------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

**Caractéristiques générales**

Diamètre extérieur	8 mm
--------------------	------

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>