

**IE-TO-RJ45-C-ZP-C5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Sortie pour rail, version prolongateur RJ45 selon CEI  
60603-7-51

**Informations générales de commande**

Version	Boîtier de prise RJ45 pour rail, IP20, Cat. 5
Référence	<a href="#">2819260000</a>
Type	IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
GTIN (EAN)	4064675330110
Qté.	10 pièce(s)

## IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net	15 g
-----------	------

## Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...80 °C
-------------------------------	----------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

## Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	RJ45
Circuit	Prolongateur	Couleur	beige, noir
Matériau de base du boîtier	Plastique, PA 66 UL V0 E63957	Catégorie	Cat. 5
Surface du contact	Or sur nickel	Type de montage	TS 35
Blindage	non blindé	Degré de protection	IP20
Cycles d'enfichage	750 (RJ45)		

## Normes générales

Norme de connecteur	CEI 60603-7-51
---------------------	----------------

## Propriétés électriques

Courant admissible à 50 °C	1 A	Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC	Tension nominale	50 V

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

