

FUSE WSFL 22X58 75A 1K5V GPV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	Photovoltaïque, Fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 75 A
Référence	2870900000
Type	FUSE WSFL 22X58 75A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	4064675636458
Qté.	10 pièce(s)

FUSE WSFL 22X58 75A 1K5V GPV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	58 mm	Hauteur (pouces)	2,283 inch
Largeur	22 mm	Largeur (pouces)	0,866 inch
Poids net	50 g		

Classifications

ETIM 7.0	EC002704	ETIM 8.0	EC002704
ETIM 9.0	EC002704	ECLASS 11.0	27-14-20-02
ECLASS 12.0	27-14-20-02	ECLASS 13.0	27-14-20-02

Élément fusible

Conducteur fusible standard	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Courant	75 A
Tension nominale DC	1 500 V	Dissipation de puissance, max.	12,6 W

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV
Catalogue	Catalogues in PDF-format

FUSE WSFL 22X58 75A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

