

**FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Informations générales de commande**

Version	Photovoltaïque, Fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 30 A
Référence	<a href="#">2873880000</a>
Type	FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	4064675647645
Qté.	10 pièce(s)

**FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	58 mm	Hauteur (pouces)	2,283 inch
Largeur	22 mm	Largeur (pouces)	0,866 inch
Poids net	50 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-40°C ... 90°C
------------------------------------	----------------

**Classifications**

ETIM 7.0	EC002704	ETIM 8.0	EC002704
ETIM 9.0	EC002704	ECLASS 11.0	27-14-20-02
ECLASS 12.0	27-14-20-02	ECLASS 13.0	27-14-20-02

**Élément fusible**

Conducteur fusible standard	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Courant	30 A
Tension nominale DC	1 500 V	Puissance de coupure nominale	10 kA
Matériau des contacts	argenté	Dissipation de puissance, max.	9,8 W

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

## FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

