

THM MULTIMARK LPC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

THM MultiMark LPC (centre de traitement du repérage)

- Marquage rapide et efficace des dispositifs et équipements de fonctionnement
- Alignement assisté par laser
- Fonctionnement ergonomique via un interrupteur au pied
- Haute précision de reproduction
- Contrôlé via le logiciel Weidmüller M-Print PRO©

Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Transfert thermique, 300 DPI, MultiMark, Etiquettes, Rouleau d'étiquettes
Référence	2878190000
Type	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
Qté.	1 pièce(s)

THM MULTIMARK LPC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	648 mm	Profondeur (pouces)	25,512 inch
Hauteur	785 mm	Hauteur (pouces)	30,905 inch
Largeur	466 mm	Largeur (pouces)	18,346 inch
Poids net	22 000 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Systèmes de marquage

Fonctionnement batterie		Inclus dans la livraison	câble USB, Prise Euro, Prise UK, Prise US, Manuel, RIBBON MM-TB 25/360 SW ruban de couleur, DVD avec M-Print® PRO, Noyau du ruban de couleur, Rouleau imprimeur, Applicateur avec unité et tampon laser, Pied de montage, Commutateur au pied, Imprimante
Interface	Non USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi	Logiciel	M-Print® PRO
Procédé d'impression	Transfert thermique	Prérequis pour le système	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Résolution d'impression, max.	300 DPI	Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Tension d'alimentation	100...240 V AC	Type de repère	MultiMark, Etiquettes, Rouleau d'étiquettes
Vitesse d'impression	125 mm/s		

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Declaration of Conformity
Documentation utilisateur	Manual THM MultiMark LPC - DE Manual THM MultiMark LPC - EN Manual THM MultiMark LPC - ES Manual THM MultiMark LPC - IT Manual THM MultiMark LPC - NL Manual THM MultiMark LPC - FR
Catalogue	Catalogues in PDF-format

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Ruban encreur




Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Version
Référence	2005090000	Ruban de couleur
GTIN (EAN)	4050118390216	
Qté.	1 pièce(s)	

THM MULTIMARK PLUS



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type	MM PLUS ROLLER 110
Référence	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Qté.	1 pièce(s)