

## SMARKLASER CENTER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Marquage laser, Metalli-Card sur Roll
Référence	<a href="#">2885 190000</a>
Type	SMARKLASER CENTER
GTIN (EAN)	4064675852834
Qté.	1 pièce(s)

## SMARKLASER CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	625 mm	Profondeur (pouces)	24,606 inch
Hauteur	1 800 mm	Hauteur (pouces)	70,866 inch
Largeur	1 425 mm	Largeur (pouces)	56,102 inch
Encombrement au sol nécessaire	2225 x 1825 mm	Poids net	116 000 g

### Températures

Humidité	10...85% (sans condensation)
----------	------------------------------

### Classifications

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

### Systèmes de marquage

Inclus dans la livraison	Laser d'échappement de fumée, DVD avec M-Print® PRO, Manuel, CENTRE SmarkLaser, Châssis mobile, Enrouleur externe, Écran tactile 15 pouces, Noyau de rouleau	Interface	Ethernet
Logiciel	M-Print® PRO	Procédé d'impression	Marquage laser
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Tension d'alimentation	230 V AC / 16 A
Type de repère	MetalliCard sur Roll		

### SmarkLaser CENTER

Classe de laser selon EN60825-1	Classe 1	
Longueur d'onde	Longueur d'onde	Laser
	typ.	1 064
Niveau de bruit	inférieure à 67 dB (A) à une distance d'un mètre	

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	------------------------------------------