

SH ETH U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Caractéristiques et avantages :

- Compatible Ethernet-APL
- Conception économisant de l'espace et du poids
- Alternative économique aux raccordements RJ45 et M12
- Disponible avec PUSH IN, SNAP IN, étrier ou connexion à ressort de tension
- Adapté au process de soudure THT et THR
- Communication 10 Mbit/s pour les longues distances (1000m) selon IEEE 802.3cg-2019
- Raccorder l'alimentation à distance PoDL selon IEEE 802.3bu
- L'Ethernet-APL est compatible avec tous les appareils IoT et adapté à l'industrie des processus

Informations générales de commande

Version	Étrier de blindage, Accessoires, Bride vissée, Nombre de pôles: 1, zingué, gris argent, Boîte
Référence	2903230000
Type	SH ETH U
GTIN (EAN)	4099986575172
Qté.	25 pièce(s)
Emballage	Boîte

SH ETH U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	26,9 mm	Profondeur (pouces)	1,059 inch
Hauteur	15,1 mm	Hauteur (pouces)	0,594 inch
Largeur	22,4 mm	Largeur (pouces)	0,882 inch
Poids net	2,484 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

Caractéristiques du système

Blindage	360° shield contact	Diamètre de câble, max.	8 mm
Diamètre de câble, min.	4,5 mm	Famille de produits	Accessoires
Fermeture latérale, propriété	Bride vissée	Matériau de blindage	Acier
Nombre de pôles	1	Surface de blindage	zingué
Type de raccordement	Raccordement vissé		

Données des matériaux

Couleur	gris argent	Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7001
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Surface du contact	zingué
Température de stockage, min.	-40 °C	Température de stockage, max.	80 °C
Température de fonctionnement, min.	-40 °C	Température de fonctionnement, max.	80 °C

Emballage

Emballage	Boîte	Longueur VPE	118 mm
Largeur VPE	89 mm	Hauteur VPE	31 mm

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements


Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--

SH ETH U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



A) Clamping range
B) Contact pin for cross sections 1,5mm²
Units are in millimeters [mm] and degrees [°]

