

TOP CASE ULTIMATE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les ateliers et les usines préfèrent utiliser des assortiments d'outils bien organisés. Il en résulte un temps de recherche et de préparation minimum ce qui permet d'économiser de l'argent. Weidmüller tient compte de ces enseignements dans la composition de ses combinaisons de produits qui répondent parfaitement aux besoins des clients. Les kits de sertissage Weidmüller pour couper, dénuder, et sertir les embouts sont parfaitement adaptés au travail d'atelier.

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | |
| Référence | 2903580000 |
| Type | TOP CASE ULTIMATE |
| GTIN (EAN) | 4099986009356 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 352 mm | Profondeur (pouces) | 13,858 inch |
| Hauteur | 255 mm | Hauteur (pouces) | 10,039 inch |
| Largeur | 465 mm | Largeur (pouces) | 18,307 inch |
| Poids net | 11 952 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000149 | ETIM 7.0 | EC000149 |
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 9.1 | 21-10-01-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 11.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 13.0 | 21-04-50-03 |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab |

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Fiche de données

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Marteau



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Type | HAMMER | Version |
| Référence | 2888420000 | Outils, Accessoires |
| GTIN (EAN) | 4064675875468 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

Couteau



Weidmüller est un spécialiste du sectionnement des câbles cuivre et aluminium. La gamme des produits couvre aussi bien les pinces coupantes pour petites sections avec transmission directe de la force que les coupe-câbles pour les gros diamètres. L'entraînement mécanique et la forme particulière de la lame réduisent au minimum la force manuelle nécessaire. Avec sa large gamme de coupe-câbles, Weidmüller répond à tous les critères d'une préparation professionnelle des câbles.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| Type | SLICER 1K | Version |
| Référence | 9918160000 | Lame coupante |
| GTIN (EAN) | 4032248371495 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

Fiche de données

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Assortiments d'embouts isolés



- Boîte remplie d'embouts isolés:
- Au code couleur Weidmüller
 - Code couleur DIN

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Type | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN | Version | Emballage |
| Référence | 9025430000 | Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN | Boîte |
| GTIN (EAN) | 4008190337162 | | |
| Qté. | 1 pièce(s) | | |

Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Type | STRIPAX 16 | Version | |
| Référence | 9005610000 | Outils, Outil à dénuder et à couper | |
| GTIN (EAN) | 4008190183875 | | |
| Qté. | 1 pièce(s) | | |
| Type | STRIPAX | Version | |
| Référence | 9005000000 | Outils, Outil à dénuder et à couper | |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | | |
| Qté. | 1 pièce(s) | | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



- Pour le dégainage rapide et précis de câbles pour pièces humides de 8 à 13 mm de Ø, p. ex. câbles NYM, 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²
- Pas besoin de réglage de la profondeur de coupe
- Parfaitement adapté pour travailler dans les boîtiers de dérivation et de répartition

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Type | STRIPPER ROUND TOP | Version |
| Référence | 9918050000 | Outils à dégainer |
| GTIN (EAN) | 4032248359165 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

Instruments de mesure



Les outils de précision de Weidmüller sont utilisés dans le monde entier. Weidmüller assume cette responsabilité et offre des services complets. Dans le cadre de leur utilisation quotidienne, les outils doivent garantir une qualité de travail constante même après de nombreux cycles d'utilisation. C'est pourquoi Weidmüller propose à ses clients un service de "Certification d'outils". Grâce à ce processus de test, Weidmüller se porte garant du fonctionnement et de la qualité de ses outils.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Type | FOLDING RULER | Version |
| Référence | 2683990000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118702040 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |
| Type | FLEXIMET 5 M | Version |
| Référence | 2534210000 | Measuring tape |
| GTIN (EAN) | 4050118545975 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |
| Type | SPIRIT LEVEL | Version |
| Référence | 2888400000 | Outils, Accessoires |
| GTIN (EAN) | 4064675875444 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Testeurs de continuité



Les boîtiers plastiques et entièrement isolés des testeurs de continuité résistent aux chocs et sont incassables ce qui leur permet d'être parfaitement adaptés à un usage quotidien dans des conditions sévères. La lampe de poche intégrée permet de trouver facilement et en toute sécurité les câbles défectueux. Le test de continuité peut être signalé par un signal lumineux ou sonore.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Type | VT CTL | Version |
| Référence | 2436690000 | Outils de test, Appareils de test |
| GTIN (EAN) | 4050118450040 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

Testeur de tension sans contact



- Réagit à partir d'une distance de 4 mm
- Pas besoin de passage de courant grâce à un procédé capacitif
- L'emplacement d'une rupture de câble est détecté avec quelques mm de tolérance seulement
- Détecte les conducteurs sous tension dans les prises, les rouleaux de câble, les répartiteurs, etc.
- Indication : visuelle ainsi que visuelle et sonore
- fonction lampe de poche incluse avec le VT LCL

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type | VT LCL | Version |
| Référence | 2436670000 | Outils de test, Chercheur de câble |
| GTIN (EAN) | 4050118450033 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

Fiche de données

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Presse



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet.

Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales.

Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900.

Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Type | WPZ 250 | Version |
| Référence | 2886220000 | Pinces de pompe à eau |
| GTIN (EAN) | 4064675855224 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

Scie à métaux



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Type | PUK HACKSAW | Version |
| Référence | 2888390000 | Outils, Accessoires |
| GTIN (EAN) | 4064675875437 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Crimping tools



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type | PZ 10 HEX | Version |
| Référence | 1445070000 | Outil de sertissage pour embouts, 0.25mm ² , 10mm ² , Sertissage hexagonal |
| GTIN (EAN) | 4050118250312 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |
| Type | PZ 16 | Version |
| Référence | 9012600000 | Presse, Outil de sertissage pour embouts, 6mm ² , 16mm ² , Sertissage à empreintes |
| GTIN (EAN) | 4008190035440 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

Outils à couper



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Type | KT 8 | Version |
| Référence | 9002650000 | Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

Fiche de données

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Jeux de clés mâles

Clé mâle en acier chrome vanadium durci, fabriqué selon DIN ISO 2936 L (DIN 911), Traitement de surface de qualité.



Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------|--|
| Type | SK WSD-S 1,5-10,0 | Version | |
| Référence | 9008850000 | Outils de montage | |
| GTIN (EAN) | 4032248266609 | | |
| Qté. | 1 pièce(s) | | |

non équipé



Les ateliers et les usines préfèrent utiliser des assortiments d'outils bien organisés. Il en résulte un temps de recherche et de préparation minimum ce qui permet d'économiser de l'argent. Weidmüller tient compte de ces enseignements dans la composition de ses combinaisons de produits qui répondent parfaitement aux besoins des clients. Les kits de sertissage Weidmüller pour couper, dénuder, et sertir les embouts sont parfaitement adaptés au travail d'atelier.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| Type | TOP CASE | Version | Emballage |
| Référence | 1345330000 | Caisses d'assortiment | Valise |
| GTIN (EAN) | 4050118149913 | | |
| Qté. | 1 pièce(s) | | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires**Assortiment d'embouts E6,3**

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine

**Informations générales de commande**

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Type | BIT-BOX 11 | Version |
| Référence | 2748110000 | Outils de montage |
| GTIN (EAN) | 4050118894493 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

Jeux de tournevis droits

Tournevis SoftFinish Weidmüller pour utilisation générale, lame en alliage haute qualité chrome-vanadium-molybdène-acier entièrement durci, chromé mat.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|-----------------------------|-------------------|
| Type | SD SET T10/15/20/25/30/ ... | Version |
| Référence | 2749230000 | Outils de montage |
| GTIN (EAN) | 4050118895520 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils

Outils à dégainer pour câbles ronds avec isolant PVC



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Type | AM 25 | Version |
| Référence | 9001540000 | Outils, Outils à dégainer |
| GTIN (EAN) | 4008190138271 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |
| Type | AM 12 | Version |
| Référence | 9030060000 | Outils, Outils à dégainer |
| GTIN (EAN) | 4008190337827 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

Pinces combinées isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet.

Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales.

Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900.

Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Type | KBZ 180 | Version |
| Référence | 9046290000 | Pince |
| GTIN (EAN) | 4032248356485 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Clé d'armoire



Les conducteurs sertis peuvent être fixés en technologie directe ou par vis en fonction de l'espace de raccordement. Weidmüller propose une large gamme de tournevis.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Type | CROSS-KEY UNIVERSAL | Version |
| Référence | 9918130000 | Clé universelle |
| GTIN (EAN) | 4032248371112 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

Pinces téléphoniques isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet.

Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales.

Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900.

Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Type | FRZ S 160 | Version |
| Référence | 9046370000 | Pince |
| GTIN (EAN) | 4032248357673 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Testeur de tension



Les appareils de test sont indispensables pour la réalisation, la maintenance et la réparation d'installation et d'appareils électriques. Weidmüller propose une gamme complète d'appareils de test : de testeurs de tension via pinces de courant à des testeurs de prises de courant et FI. Lors du développement et de la conception Weidmüller tient toujours compte des besoins et de l'expérience de ses clients ce qui rend ses produits parfaitement adaptés à leur utilisation et leur confère un design optimisé et une fiabilité à toute épreuve.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Type | SD ELEC PRO | Version |
| Référence | 2855000000 | Testeur de tension sans contact, Non |
| GTIN (EAN) | 4064675530343 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

avec affichage LCD



La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplisse toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage LCD
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Type | VT DIGI PRO | Version |
| Référence | 9918870000 | Outils de test, Testeur de tension bipolaire |
| GTIN (EAN) | 4032248405756 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Porte-embout



Pour un travail précis et efficace et une bonne reproductibilité, il est indispensable de respecter le couple de serrage exact.

Cette une mission parfaite pour les nouveaux tournevis dynamométriques Weidmüller avec leur poignée ergonomique et leur système unique de lame de rechange.

- Modèle compact et particulièrement léger
- Réglage du couple avec outil particulier (livré avec le produit), modification involontaire du réglage impossible
- Ergonomique, taille des poignées adaptée à la plage de couple
- Outils contrôlés unitairement avec numéro d'identification, contrôle qualité à 100% avec justificatif et référence au produit.
- Clic parfaitement audible et perceptible lorsque le couple est atteint ce qui évite des gestes inutiles
- Lames de rechange en acier de haute qualité à faible taux d'usure
- Tous les outils respectent les précisions des normes : EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B 107.14M
- Précision +/- 6% de la valeur de l'échelle réglée

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Type | SD BITHOLDER 1/4 | Version |
| Référence | 2888380000 | Outils de montage |
| GTIN (EAN) | 4064675875420 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Pinces coupantes latérales isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet.

Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales.

Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900.

Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Type | SE HD 180 | Version | |
| Référence | 9046330000 | Pince coupante latérale | |
| GTIN (EAN) | 4032248357635 | | |
| Qté. | 1 pièce(s) | | |

Jeux de tournevis



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|-----------------------------|-------------------|--|
| Type | SDI SET SLIM S3.5-6.5/P ... | Version | |
| Référence | 2749580000 | Outils de montage | |
| GTIN (EAN) | 4050118896329 | | |
| Qté. | 1 pièce(s) | | |