

PZ 2.5 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Outils à sertir pour embouts nus et isolés**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | 0.14mm², 2.5mm², Sertissage trapézoïdal |
| Référence | 2903690000 |
| Type | PZ 2.5 S |
| GTIN (EAN) | 4099986027008 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

PZ 2.5 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 31 mm | Profondeur (pouces) | 1,22 inch |
| Hauteur | 70 mm | Hauteur (pouces) | 2,756 inch |
| Largeur | 160 mm | Largeur (pouces) | 6,299 inch |
| Longueur | 160 mm | Longueur (pouces) | 6,299 inch |
| Poids net | 290,6 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Version | mécanique, sans compartiment amovible |
|---------|---------------------------------------|

Description du contact

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| Plage de sertissage, max. | 2,5 mm ² | Plage de sertissage, min. | 0,14 mm ² |
| Section du conducteur max. AWG | AWG 14 | Section du conducteur min. AWG | AWG 26 |
| Type de contact | Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique | | |

Données de l'outil - sertissage

| | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| Section de l'embout, max. | 2,5 mm ² | Section de l'embout, min. | 0,14 mm ² |
| Type de sertissage/-profil | Sertissage trapézoïdal | | |

Téléchargements

| | |
|---------------------------|--|
| Documentation utilisateur | BDAL PZ 2.5 |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |