

**HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractable flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

**Informations générales de commande**

Version	TwinMark, Repères de fils et de câbles, 2.4 - 4.8 mm, blanc
Référence	<a href="#">2904830000</a>
Type	HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685314
Qté.	1 pièce(s)

## HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	0,77 mm	Profondeur (pouces)	0,03 inch
Largeur	7,6 mm	Largeur (pouces)	0,299 inch
Longueur	75 000 mm	Longueur (pouces)	2 952,75 inch
Poids net	732 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Caractéristiques générales

Caractères imprimés	sans
Couleur	blanc
Halogène	Non
Largeur	7,6 mm
Longueur	75 000 mm
Matériau	Polyoléfine
Nombre de repérages par combinaison	1 Rouleau de gaine thermorétractable = Repères de fils et de câbles
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement Rouleau de gaine thermorétractable
Plage de température d'utilisation, max.	105 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C
Type d'impression	vierge

## Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	2,4 - 4,8 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	4,8 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	2,4 mm	Halogène	Non
Section de raccordement de conducteur	0,75 - 4 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, max.	4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, min.	0,75 mm <sup>2</sup>		

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****Ruban encreur**

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

**Informations générales de commande**

Type	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Version
Référence	<a href="#">2448880000</a>	Ruban de couleur
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qté.	1 pièce(s)	