

**CABTITE OFRL BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Le cadre, issu d'une pièce unique, est simple et rapide à monter. Il est composé de plastique renforcé à la fibre de verre aux dimensions stables. Le joint en mousse captive garantit une étanchéité de niveau IP66 selon la norme EN 60529, même sur les surfaces peintes ou brutes.

**Informations générales de commande**

Version	Cadre de fixation, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, Noir profond, Hauteur: 77 mm, Largeur: 9 mm, Profondeur: 62 mm, -40 °C...120 °C
Référence	<a href="#">2907560000</a>
Type	CABTITE OFRL BK
GTIN (EAN)	4099986539549
Qté.	20 pièce(s)

## CABTITE OFRL BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	62 mm	Profondeur (pouces)	2,441 inch
Hauteur	77 mm	Hauteur (pouces)	3,031 inch
Largeur	9 mm	Largeur (pouces)	0,354 inch
Poids net	2,7 g		

## Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...120 °C
-------------------------------	-----------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

## Informations générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couple de serrage	3 Nm
Halogène	sans halogène	Matériau	Polyamide
Silicone	Non		

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E223801

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CABTITE OFRL BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

