

CA 100 DUO S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	2912430000
Type	CA 100 DUO S
GTIN (EAN)	4099986536005
Qté.	1 pièce(s)

CA 100 DUO S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	550 mm	Profondeur (pouces)	21,653 inch
Hauteur	440 mm	Hauteur (pouces)	17,323 inch
Largeur	415 mm	Largeur (pouces)	16,339 inch
Poids net	42 000 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Cadence	env. 3 s	Consommables	avec isolants
Entraînement	Électro-pneumatique	Longueur de sertissage	6 - 18 mm
Plage de dénudage	4 - 6 mm ² (10 mm ² opt.)/ AWG 12-10 (AWG 8 opt.)	Plage de sertissage, max.	10 mm ²
Plage de sertissage, min.	4 mm ²	Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars
Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Section de l'embout, max.	10 mm ²
Section de l'embout, min.	4 mm ²	Sertissage	Trapézoïdal

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--