

**THM MULTIMARK TWIN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

**Informations générales de commande**

Version	Systèmes de marquage, Thermotransfert, 300 DPI, Gains thermorétractables
Référence	<a href="#">2931860000</a>
Type	THM MULTIMARK TWIN
GTIN (EAN)	4099986669895
Qté.	1 pièce(s)

**THM MULTIMARK TWIN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	395 mm	Profondeur (pouces)	15,551 inch
Hauteur	544 mm	Hauteur (pouces)	21,417 inch
Largeur	248 mm	Largeur (pouces)	9,764 inch
Poids net	21 000 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

**Systèmes de marquage**

Interface	LAN, USB 2.0	Logiciel	M-Print® PRO
Procédé d'impression	Thermotransfert	Résolution d'impression, max.	300 DPI
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Tension d'alimentation	100...240 V AC
Type	Imprimante THM Twin-Mark	Type de repère	Gaines thermorétractables
Vitesse d'impression	150 mm/s		

**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">CE Declaration of conformity</a> <a href="#">UKCA Declaration of conformity</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Manual THM MultiMark TWIN - DE</a> <a href="#">Manual THM MultiMark TWIN - EN</a> <a href="#">Manual THM MultiMark TWIN - IT</a> <a href="#">Manual THM MultiMark TWIN - NL</a> <a href="#">Manual THM MultiMark TWIN - FR</a> <a href="#">Manual THM MultiMark TWIN - ES</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Ruban encreur




Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

## Informations générales de commande

Type	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Version
Référence	<a href="#">2448880000</a>	Ruban de couleur
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Version
Référence	<a href="#">1426210000</a>	Ruban de couleur
GTIN (EAN)	4050118228823	
Qté.	1 pièce(s)	

## THM MULTIMARK PLUS



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

## Informations générales de commande

Type	MM PLUS ROLLER 110	
Référence	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	THM PLUS M PERFORATOR	Version
Référence	<a href="#">1540770000</a>	Kit de coupe
GTIN (EAN)	4050118345711	
Qté.	1 pièce(s)	