

U-OS-PWEB-ES-RT-1000/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le système embarqué PROCON-WEB est facile à installer sur u-OS via le gestionnaire d'applications.

Pour mettre en œuvre la solution IHM optimale basée sur le web, le système embarqué PROCON-WEB offre les caractéristiques suivantes :

- Gestion utilisateur basée sur les rôles et les droits
- Alarme étendue
- Commandes prédéfinies, tels que des boutons, des curseurs, des champs de texte ou des zones d'image
- Commandes puissantes et plus complexes, telles que les iframes, les graphiques et les tableaux
- Scripts flexibles pour une flexibilité maximale
- Fonctionnalité d'historique pour sauvegarder et visualiser des données historiques
- Raccordement à la commande via un pilote de communication

Informations générales de commande

Version	Logiciels de visualisation, Plateforme pour système d'exécution: u-OS compatible devices, Nombre de variables de processus, max.: 1000, Nombre d'appareils IHM, max.: 2
Référence	2941980000
Type	U-OS-PWEB-ES-RT-1000/2
Qté.	1 pièce(s)

U-OS-PWEB-ES-RT-1000/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	0
-----------	---

Caractéristiques de l'exécution

Plateforme pour système d'exécution	u-OS compatible devices	Nombre d'appareils IHM, max.	2
Nombre maximum de conducteurs	1	Projection par	PROCON-WEB Designer
Caractéristiques d'exécution	Contrôles simples et complexes, Alarme, Historique, Gestion des utilisateurs, Raccordement de process via des pilotes de communication		

Informations sur la licence

Couverture des licences	Licence unique	Type de licence	Licence logicielle
Licence par	ID de ticket WIBU	Nombre de variables de processus, max.	1 000

Classifications

ETIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416
ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ECLASS 9.0	27-24-25-02	ECLASS 9.1	27-24-25-02
ECLASS 10.0	27-24-25-02	ECLASS 11.0	27-24-25-02
ECLASS 12.0	27-24-25-02	ECLASS 13.0	27-24-25-02

Système de données

Nombre d'appareils IHM, max.	2	Nombre de variables de processus, max.	1 000
Plateforme pour système d'exécution	u-OS compatible devices	Système d'exploitation	u-OS

Configuration minimale requise

Espace disque minimal requis	0,1 GB	Mémoire minimale (RAM) nécessaire	0,1 GB
Système d'exploitation	u-OS		

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--