

RC M P3 C SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Connecteur AC :**

ces connecteurs ronds permettent un raccordement rapide avec une haute classe de protection. Ils sont disponibles en prises de raccordement mâles et en douilles enfichables.

Informations générales de commande

Référence	2992960000
Type	RC M P3 C SP
GTIN (EAN)	4099986872035

RC M P3 C SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	0,022 g
-----------	---------

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...60 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	aucune	Courant nominal	17,5 A
Degré de protection	IP68	Diamètre de câble, max.	13 mm
Diamètre de câble, min.	7 mm	Matériau de base du boîtier	PA 66
Matériau des contacts	Laiton	Nombre de pôles	3
Raccordement du blindage	Non	Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,25 mm ²	Section de raccordement, max.	4 mm ²
Section de raccordement, min.	0,5 mm ²	Surface du contact	Laiton
Tension nominale	500 V	Type de raccordement	PUSH IN

Caractéristiques électriques

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Codage	aucune
Courant nominal	17,5 A	Degré de protection	IP68
Diamètre de câble, max.	13 mm	Diamètre de câble, min.	7 mm
Longueur de démontage max.	28 mm	Longueur de démontage min.	25 mm
Longueur de dénudage	6 mm	Matériau des contacts	Laiton
Raccordement du blindage	Non	Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,25 mm ²	Surface du contact	Laiton
Tension de choc nominale	2,5 kV	Tension nominale	500 V

Données générales

Matériau de base du boîtier	PA 66	Nombre de pôles	3
Type de raccordement	PUSH IN		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--

RC M P3 C SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Connecteurs AC**

Connecteur AC :

ces connecteurs ronds permettent un raccordement rapide avec une haute classe de protection. Ils sont disponibles en prises de raccordement mâles et en douilles enfichables.

Informations générales de commande

Type RC F P3 M20 C SP

Référence [2992990000](#)

GTIN (EAN) 4099986872066

Qté.

Connecteurs AC

Connecteur AC :

ces connecteurs ronds permettent un raccordement rapide avec une haute classe de protection. Ils sont disponibles en prises de raccordement mâles et en douilles enfichables.

Informations générales de commande

Type RC F P3 C SP

Référence [2992970000](#)

GTIN (EAN) 4099986872042

Qté.