

KT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Outils à couper en version à cliquet Destiné à une coupe sans écrasement de conducteurs en cuivre et en aluminium. Faible force manuelle grâce à une transmission par levier optimisée et un entraînement excentrique très élaboré.

Informations générales de commande

Version	Outils à couper
Référence	2993490000
Type	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
Qté.	1 pièce(s)

KT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	37 mm	Profondeur (pouces)	1,457 inch
Hauteur	85 mm	Hauteur (pouces)	3,346 inch
Largeur	305 mm	Largeur (pouces)	12,008 inch
Poids net	950 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-90-11
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Outils à couper

Câble aluminium - multibrin, max. Ø	40 mm	Câble aluminium multibrin, max (mm ²)	300 mm ²
Câble aluminium multibrin, max. (kcmil)	500 kcmil	Câble cuivre - multibrin, max.	300 mm ²
Câble cuivre - souple, max.	300 mm ²	Câble cuivre - souple, max. (kcmil)	500 kcmil
Câble cuivre, max. Ø	40 mm	Câble sectoriel aluminium	4 x 50 SE
Câble sectoriel cuivre	3 x 50 SM		

TéléchargementsCatalogue [Catalogues in PDF-format](#)