

## MOPL K7 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



Abbildung ähnlich

Série Klippon® K, accessoires

### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Klippon K (boîtier vide en aluminium), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 144 mm, Largeur: 334 mm, Profondeur: 2 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent |
| Référence  | <a href="#">3073130000</a>   |
| Type       | MOPL K7 STAHL  |
| GTIN (EAN) | 4008190858063  |
| Qté.       | 1 pièce(s)   |

Date de création 30 juillet 2024 15:38:29 CEST

Niveau du catalogue 13.07.2024 / Toutes modifications techniques réservées

## MOPL K7 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|                          |        |                          |            |
|--------------------------|--------|--------------------------|------------|
| Profondeur               | 2 mm   | Profondeur (pouces)      | 0,079 inch |
| Hauteur                  | 144 mm | Hauteur (pouces)         | 5,669 inch |
| Largeur                  | 334 mm | Largeur (pouces)         | 13,15 inch |
| Cote de fixation hauteur | 72 mm  | Cote de fixation largeur | 314 mm     |
| Poids net                | 665 g  |                          |            |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000213    | ETIM 7.0    | EC000213    |
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-39 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |

## Caractéristiques générales

|          |                       |                        |       |
|----------|-----------------------|------------------------|-------|
| Matériau | Tôle d'acier, zinguée | Résistance du matériau | 2 mm  |
| Surface  | zingué                | Type de fixation       | Vissé |

## Caractéristiques générales accessoires

|                          |                       |                          |        |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|
| Cote de fixation hauteur | 72 mm                 | Cote de fixation largeur | 314 mm |
| Matériau                 | Tôle d'acier, zinguée | Résistance du matériau   | 2 mm   |
| Surface                  | zingué                | Type de fixation         | Vissé  |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC                | /                       |
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                    |  |
|--------------------|--|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures          |  |

**Fiche de données****MOPL K7 STAHL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessoires****Profondeur 7,5 mm**

Série Klippon® K, accessoires

**Informations générales de commande**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | TS35X7.5 ST K7             | Version   |
| Référence  | <a href="#">8000003905</a> | Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 324 mm, sans perçage |
| GTIN (EAN) | 4050118652680              | longitudinal, Acier, zingué, chromé                             |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |   |