

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Support fusible photovoltaïque pour applications photovoltaïques**

- Pour une utilisation dans les boîtiers combinés DC photovoltaïques jusqu'à 1500 V
- Montage sur rail DIN
- Pour l'utilisation avec des fusibles cylindriques de 30 A à 80 A de 22x58 mm gPV

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Photovoltaïque, Support fusible, 1500 V, 22x58, sans LED |
| Référence | 4000003740 |
| Type | FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A |
| GTIN (EAN) | 8430243427135 |
| Qté. | 6 pièce(s) |

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 76,8 mm | Profondeur (pouces) | 3,024 inch |
| Hauteur | 126 mm | Hauteur (pouces) | 4,961 inch |
| Largeur | 35,6 mm | Largeur (pouces) | 1,402 inch |
| Poids net | 100 g | | |

Températures

| | | | |
|--|--------|--|-------|
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C | Température d'utilisation permanente, max. | 90 °C |
|--|--------|--|-------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000899 | ETIM 7.0 | EC000899 |
| ETIM 8.0 | EC000899 | ETIM 9.0 | EC000899 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |

Caractéristiques électriques du support fusible

| | | | |
|-------------------------|----------|--------------------------------|------------|
| Type de montage | TS 35 | Fusible | 22 x 58 mm |
| Couleur | blanc | Affichage | sans LED |
| Support fusible | pivotant | Courant max. | 80 A |
| Nombre de polarités | 1 | Dissipation de puissance, max. | 12,5 W |
| Rail | TS 35 | Tension de choc nominale | 6 kV |
| Catégorie de surtension | III | | |

Connexion de support fusible

| | | | |
|---|--------------------|---|-------------------|
| Nombre de raccordements | 2 | Longueur de dénudage | 14 mm |
| Couple de serrage, max. | 2,8 Nm | Couple de serrage, min. | 2 Nm |
| Type de raccordement | Raccordement vissé | Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 2 |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 17 | Section de raccordement du conducteur, souple, min. | 1 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, souple, max. | 35 mm ² | Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. | 1 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. | 35 mm ² | Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. | 1 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. | 35 mm ² | Section de raccordement du conducteur, rigide, min. | 1 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, rigide, max. | 35 mm ² | Matériau de conducteur | Cuivre |

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

22x58 gPV



Informations générales de commande

| | | |
|------------|-----------------------------|---|
| Type | FUSE WSFL 22X58 50A 1K5 ... | Version |
| Référence | 4000003733 | Photovoltaïque, Fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 50 A |
| GTIN (EAN) | 8430243427159 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | FUSE WSFL 22X58 65A 1K5 ... | Version |
| Référence | 4000003734 | Photovoltaïque, Fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A |
| GTIN (EAN) | 8430243427166 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | FUSE WSFL 22X58 40A 1K5 ... | Version |
| Référence | 4000003732 | Photovoltaïque, Fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A |
| GTIN (EAN) | 8430243427142 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | FUSE WSFL 22X58 70A 1K5 ... | Version |
| Référence | 2873890000 | Photovoltaïque, Fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A |
| GTIN (EAN) | 4064675647652 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | FUSE WSFL 22X58 35A 1K5 ... | Version |
| Référence | 2865970000 | Photovoltaïque, Fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 35 A |
| GTIN (EAN) | 4064675602415 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | FUSE WSFL 22X58 75A 1K5 ... | Version |
| Référence | 2870900000 | Photovoltaïque, Fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 75 A |
| GTIN (EAN) | 4064675636458 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |