

TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché. Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 35 x 15 x 2000 mm, Largeur de fente: 5.20 mm, Longueur de fente: 25.00 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Référence | 7907490000 |
| Type | TS 35X15/LL 2M/ST/SZ |
| GTIN (EAN) | 4032248296262 |
| Qté. | 2 m |

TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Profondeur | 15 mm | Profondeur (pouces) | 0,591 inch |
| Hauteur | 35 mm | Hauteur (pouces) | 1,378 inch |
| Largeur | 2 000 mm | Largeur (pouces) | 78,74 inch |
| Poids net | 624 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

Rail profilé

| | |
|---|--|
| Courant de courte durée admissible par seconde conformément à CEI 60947-7-2 | 6 kA |
| Diamètre du trou d'implantation (D) | 5,2 mm |
| Diamètre du trou de perçage | 5,2 mm |
| Entraxe de perçage des trous | 36 mm |
| Épaisseur | 1,5 mm |
| Instruction de montage | Montage direct |
| La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu | 50 mm ² |
| Largeur de fente | 5,2 mm |
| Largeur de fente | |
| Longueur de fente | 25 mm |
| Longueur de fente | |
| Longueur du rail profilé | nominal 2 000 mm min. 0 mm max. 2 000 mm |
| Matériau | Acier |
| Normes | selon EN 60715 |
| Rail profilé pré-perforé | Oui |
| Surface | à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Trou de perçage, fendu | Oui |
| Écart de fente | 11 mm |
| Écart de fente | |

Note importante

Informations sur le produit Les rails profilés avec traitement Sendzimier ont une résistance à la corrosion limitée sur les bords extérieurs et coupés

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques [CAD data – STEP](#)
Documentation utilisateur [StorageConditionsTerminalBlocks](#)
Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)



Fiche de données

TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Série W



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | WEW 35/2 | Version |
| Référence | 1061200000 | Équerre de blocage, Wemid, Beige foncé, Rail: TS 35, Vissé |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |
| Type | WEW 35/1 | Version |
| Référence | 1059000000 | Équerre de blocage, Wemid, Beige foncé, Rail: TS 35, Vissé |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |

Vis



Selon le bloc de jonction ou aussi les accessoires, nous offrons différents types de vissés comme des articles supplémentaires ou aussi des pièces de rechange.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | Version |
| Référence | 0295900000 | Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |
| Type | FKSC M4X6 D8/SW2 | Version |
| Référence | 1567480000 | Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | FKSC M6X12 D9/SW3 | Version |
| Référence | 0353500000 | Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190139285 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |

TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de rail profilé

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Type | TSTW D 4.3 | Version |
| Référence | 1610110000 | Pied de montage pour rail, Acier |
| GTIN (EAN) | 4008190185305 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | SH 2 | Version |
| Référence | 0494920000 | Support de barre collectrice |
| GTIN (EAN) | 4008190007584 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | TST 2/M6 | Version |
| Référence | 0101700000 | Pied de montage pour rail, M 6, Acier |
| GTIN (EAN) | 4008190069254 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | TSTW 5/M5 ZN | Version |
| Référence | 1779100000 | Pied de montage pour rail, M 5, Acier |
| GTIN (EAN) | 4032248169894 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | TSTW 5/M5 | Version |
| Référence | 0178100000 | Pied de montage pour rail, M 5, Acier |
| GTIN (EAN) | 4008190059651 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | TSTW 6/M6 | Version |
| Référence | 0164000000 | Pied de montage pour rail, M 6, Acier |
| GTIN (EAN) | 4008190095345 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | TST 2/M5 | Version |
| Référence | 1286600000 | Pied de montage pour rail, M 5, Acier |
| GTIN (EAN) | 4008190144777 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |

TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires**Pieds de montage**

Les pieds de montage sont utilisés pour monter des composants qui ne peuvent pas être fixés directement sur un rail DIN.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type | MOFU 35/LO/1 | Version |
| Référence | 0646260000 | Pied de montage (bloc de jonction) |
| GTIN (EAN) | 4008190178574 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

Pieds de montage

Les pieds de montage sont utilisés pour monter des composants qui ne peuvent pas être fixés directement sur un rail DIN.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Type | FM 4/TS35 | Version |
| Référence | 0687900000 | Pied de montage sur rail, TS 35, M 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190086459 | |
| Qté. | 40 pièce(s) | |

TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Matériel de montage



Intégration, extension et individualisation - les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation

Les accessoires système complètement structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement les boîtiers aux exigences spécifiques de chaque application.

Kits de matériels de fixation

Des kits de matériels de fixation sont disponibles pour l'installation facile et rapide de supports de plaque signalétique, de supports documents et de capots anti-pluie.


Le **kit de fixation de plaquettes – SD** est nécessaire pour installer un ID plastique (Trafolyte) ou une plaque signalétique. À l'aide de ce kit, vous pouvez monter l'ID ou la plaque signalétique directement sur le couvercle du boîtier. Le kit de fixation de plaquettes a spécialement été développé pour cet usage. Seul ce kit de fixation est en mesure de garantir qu'il ne se produira aucune fuite sur le boîtier et que la plaque ne s'endommagera pas.

Le **kit de fixation universel – TPSD** a été développé pour garantir un montage sûr et rapide des supports de plaque signalétique, des capots anti-pluie et des supports documents, par exemple. L'utilisation de ce kit de fixation permet de minimiser, voire d'éliminer, le risque de fuites.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type | FKSC M6X8 D9/SW3 | Version | |
| Référence | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Vis de fixation, Matériau: Acier | |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | | |
| Qté. | 50 pièce(s) | | |

Série SAK



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type | EW 35 | Version | |
| Référence | 0383560000 | Équerre de blocage, Wemid, beige, Rail: TS 35, Vissé | |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | | |
| Qté. | 50 pièce(s) | | |
| Type | EW 35 GR 7032 | Version | |
| Référence | 0383530000 | Équerre de blocage, Wemid, gris, Rail: TS 35, Vissé | |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | | |
| Qté. | 50 pièce(s) | | |

Fiche de données

TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | EW 35/SCHA/M3 | Version |
| Référence | 0258660000 | Équerre de blocage, Wemid, beige, Rail: TS 35, Vissé |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

Capuchons d'extrémité




Les capuchons d'extrémité des rails de montage assurent une protection contre les arêtes vives et ferment visuellement l'extrémité du rail de montage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | TS END CAP 35X15 | Version |
| Référence | 1283480000 | Protection de bloc de jonction, Polypropylène, Beige foncé, Hauteur: |
| GTIN (EAN) | 4050118077995 | 37.5 mm, Largeur: 7 mm, Profondeur: 16.5 mm |
| Qté. | 100 pièce(s) | |

Série Z



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZEW 35 | Version |
| Référence | 9540000000 | Équerre de blocage, Wemid, Beige foncé, Rail: TS 35, monté |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ZEW 35/2 | Version |
| Référence | 8630740000 | Équerre de blocage, Wemid, Beige foncé, Rail: TS 35, monté |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

Fiche de données

TS 35X15/LL 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | WSH 5 | Version |
| Référence | 1080100000 | Accessoires, Support-rail, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965143 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | WSH 1 | Version |
| Référence | 1068700000 | Accessoires, Support-rail, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | WSH 6 | Version |
| Référence | 1080200000 | Accessoires, Support-rail, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965150 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |
| Type | WSH 3/H/N | Version |
| Référence | 1715970000 | Accessoires, Support-rail, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190353100 | |
| Qté. | 10 pièce(s) | |