


CB 135/2,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.

- Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
- Conforme CEI 62275: 2006
- Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Colliers de serrage, 2,5 x 135 mm, Polyamide 66, 80 N |
| Référence | 7940006047 |
| Type | CB 135/2,5 BK |
| GTIN (EAN) | 4032248520091 |
| Qté. | 100 pièce(s) |

CB 135/2,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 1 mm | Profondeur (pouces) | 0,039 inch |
| Hauteur | 135 mm | Hauteur (pouces) | 5,315 inch |
| Largeur | 2,5 mm | Largeur (pouces) | 0,098 inch |
| Poids net | 0,34 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -40...85 °C |
|------------------------------------|-------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |

Matériel d'installation

| | | | |
|--|-------|--|--------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 | Diamètre de câble, max. | 32 mm |
| Diamètre de faisceau, max | 32 mm | Diamètre faisceau, min | 1 mm |
| Halogène | Non | Matériau | Polyamide 66 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 85 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
| Réouvrable | Non | Résistant aux UV | Non |
| Tenue à la traction | 80 N | Tenue à la traction (force de la livre) | 18 lbf |

Agréments

Agréments



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (UR) | E317499 |

Téléchargements

| | |
|--|--|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | DE PI830000 160627 001 |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

CB 135/2,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

