

TS35X15 ST KTB5535 HOR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similaire à l'illustration**

Figure similaire

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 15, Largeur: 289 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence	8000073122
Type	TS35X15 ST KTB5535 HOR
GTIN (EAN)	4064675340775
Qté.	20 pièce(s)

TS35X15 ST KTB5535 HOR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0,591 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Largeur	289 mm	Largeur (pouces)	11,378 inch
Poids net	196,93 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Caractéristiques générales

Fixation de montage	vissé	Instruction de montage	Montage direct
Matériau	Acier	Normes	DIN EN 60715
Résistance du matériau	1,5 mm	Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé

Caractéristiques générales accessoires

Matériau	Acier	Résistance du matériau	1,5 mm
Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format

TS35X15 ST KTB5535 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Plaque de montage



Plaques de montage, avec et sans schémas de perçage, pour la fixation longitudinale et transversale de rails de montage DIN ou de composants directement sur la plaque de montage.

Informations générales de commande

Type	GFSC M5X10 TX20 SET	Version
Référence	1274150000	Klippon EB (Essential Box), Vis de fixation, Hauteur: 13.3 mm, Largeur:
GTIN (EAN)	4050118063820	8.5 mm, Profondeur: 8.5 mm, Matériau: Acier, zingué, à revêtement de
Qté.	1 pièce(s)	zinc galvanique et passivé, argent