

**TS35X7.5 ST 282 K79 VER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Similaire à l'illustration**

Figure similaire

Série Klippon® K, accessoires

**Informations générales de commande**

Version	Rail profilé, Largeur: 282 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence	<a href="#">8000135669</a>
Type	TS35X7.5 ST 282 K79 VER
GTIN (EAN)	4099987090056
Qté.	1 pièce(s)

**TS35X7.5 ST 282 K79 VER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	7,5 mm	Profondeur (pouces)	0,295 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Largeur	282 mm	Largeur (pouces)	11,102 inch
Poids net	101,15 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02
ECLASS 14.0	27-40-06-02		

**Caractéristiques générales**

Instruction de montage	Montage direct	Matériau	Acier
Normes	DIN EN 60715	Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé

**Caractéristiques générales accessoires**

Matériau	Acier	Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé
----------	-------	---------	--

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>