

IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable IE en IP20 pour conducteurs en cuivre et fibre optique

Informations générales de commande

Version	Bride de montage, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Référence	8952950000
Type	IE-XR-RJ45/RJ45-2
GTIN (EAN)	4032248744329
Qté.	24 pièce(s)

IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 21,333 g

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...70 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Caractéristiques générales

Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Catégorie	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Blindage	Contact de blindage 360°	Degré de protection	IP20
Force d'insertion	≤ 30 N	Cycles d'enfichage	750

Normes générales

Norme de connecteur CEI 60603-7-5

Propriétés électriques

Courant admissible à 50 °C	1 A	PoE / PoE+	selon IEEE 802.3at
Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V AC/DC	Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC
Résistance de contact	≤ 20 mΩ		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /

Agréments

ROHS Conforme



Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Fiche de données**IE-XR-RJ45/RJ45-2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté****Dessin coté****Découpe de montage**