

**MEHA KP GN M-D-SPX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Fil souple ou rigide avec isolation PVC, Téflon (PTFE) et silicone
- Sans détérioration du fil grâce à la forme spéciale de la lame
- Pas de dispersion de fils individuels
- Couteaux pouvant être remplacés sans difficulté
- Tous les inserts pour un boîtier
- Les barres de guidage dans les cassettes de couteaux facilitent le positionnement correct du fil dans l'outil

**Informations générales de commande**

Version	Accessoires, Jeu de couteaux
Référence	<a href="#">9003620000</a>
Type	MEHA KP GN M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190130527
Qté.	1 pièce(s)

**MEHA KP GN M-D-SPX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	16 mm	Profondeur (pouces)	0,63 inch
Hauteur	11,5 mm	Hauteur (pouces)	0,453 inch
Largeur	26 mm	Largeur (pouces)	1,024 inch
Poids net	3,68 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-04-48-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Jeu de couteaux pour Mini-Duro-Stripax jusqu'à AWG20 pour PTFE
--------------------------	--

**Outil à dénuder**

Couleur	vert	Diamètre du conducteur max.	0,8 mm
Diamètre du conducteur min.	0,55 mm	Longueur de dénudage, maximale	7 mm
Longueur de dénudage, minimale	3 mm	Type de câble	Conducteur avec isolant spécial

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	