

H1,5/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comPour conducteurs 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Matériau E-Cu, étamé

Tolérances selon DIN 46228 partie 1

- En vrac en sachet plastique

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------------|
| Version | Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non |
| Référence | 9004060000 |
| Type | H1,5/12 |
| GTIN (EAN) | 4008190147938 |
| Qté. | 1 000 pièce(s) |
| Emballage | en vrac |

H1,5/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | |
|-----------|---------|
| Poids net | 0,096 g |
|-----------|---------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts nus | Version | Norme |
|--------------------------|-------------|---------|-------|
|--------------------------|-------------|---------|-------|

Embouts

| | | | |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------------|
| Diamètre de la collerette (D2) | 2,8 mm | Diamètre de la surface des contacts (D1) | 1,7 mm |
| L1 en mm | 12 mm | Longueur de dénudage | 12 mm |
| Longueur de la surface des contacts (L2) | 12 mm | Section de raccordement du conducteur | 1,5 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 16 | | |

Agréments

Agréments



| | |
|--------------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| N° de certificat (cULus) | E499744 |

Téléchargements

| | |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Données techniques | Zuken E3.S |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

H1,5/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

