


**H0,5/14 ZH OR SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

**Informations générales de commande**

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Orange |
| Référence  | <a href="#">9004440000</a>                 |
| Type       | H0,5/14 ZH OR SV                           |
| GTIN (EAN) | 4008190198473                              |
| Qté.       | 500 pièce(s)                               |
| Emballage  | Multisachet                                |

## H0,5/14 ZH OR SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 0,124 g |
|-----------|---------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

## Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts doubles, couleur orange | Version | Embout double |
|--------------------------|---------------------------------|---------|---------------|
|--------------------------|---------------------------------|---------|---------------|

## Embouts

|  |             |  |         |
|--|-------------|--|---------|
| Couleur  | Weidmueller | Diamètre de la surface des contacts (D1) | 1,4 mm  |
| Epaisseur de la collerette plastique (S2)        | 0,3 mm      | Epaisseur des douilles métalliques (S1)  | 0,15 mm |
| Hauteur de la collerette (A)                     | 5 mm        | L1 en mm                                 | 14 mm   |
| Largeur de la collerette (B)                     | 3 mm        | Longueur de dénudage                     | 11 mm   |
| Longueur de la surface des contacts (L2)         | 8 mm        | Section de raccordement du conducteur    | 0,5 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 20      |  |         |

## Agréments

Agréments



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ROHS                     | Conforme    |
| UL File Number Search    | Site Web UL |
| N° de certificat (cULus) | E499744     |

## Téléchargements

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Données techniques        | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Données techniques        | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Documentation utilisateur | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Brochures                 |  |

## H0,5/14 ZH OR SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

