

## H0,75/14D GR BD GSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

| Version    | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris |
|------------|----------------------------------|
| Référence  | <a href="#">9005870000</a>       |
| Type       | H0,75/14D GR BD GSP              |
| GTIN (EAN) | 4008190275938                    |
| Qté.       | 5 000 pièce(s)                   |
| Emballage  | Bobine                           |

## H0,75/14D GR BD GSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 0,12 g |
|-----------|--------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

## Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts reliés en rouleau<br>couleur grise | Version | Norme |
|--------------------------|--|---------|-------|
|--------------------------|--|---------|-------|

## Embouts

|  |                      |   |         |
|--|----------------------|---|---------|
| Couleur                                  | DIN                  | Diamètre de la collerette (D2)                      | 2,8 mm  |
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 1,2 mm               | Épaisseur de la collerette plastique (S2)           | 0,25 mm |
| Épaisseur des douilles métalliques (S1)  | 0,15 mm              | L1 en mm  | 14 mm   |
| Longueur de dénudage                     | 10 mm                | Longueur de la surface des contacts (L2)            | 8 mm    |
| Section de raccordement du conducteur    | 0,75 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur,<br>AWG, max. | AWG 18  |

## Agréments

Agréments



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ROHS                     | Conforme    |
| UL File Number Search    | Site Web UL |
| N° de certificat (cULus) | E499744     |

## Téléchargements

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Données techniques        | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Données techniques        | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Documentation utilisateur | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Brochures                 |  |

### H0,75/14D GR BD GSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

