

AM ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Dégainage facile et précis
- Pas de réglage de la profondeur de coupe
- Sans détérioration des conducteurs internes

Informations générales de commande

Version	Outils, Outil à dénuder et à couper
Référence	9009950000
Type	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
Qté.	1 pièce(s)

AM ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0,984 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Largeur	124 mm	Largeur (pouces)	4,882 inch
Poids net	48,6 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à dégainer et à dénuder pour câbles ASI avec caoutchouc
--------------------------	---

Outil à dénuder

Plage de dénudage, min.	1,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm ²
Type de câble	ASI-EPDM		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--