

**PZ 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Outils à sertir pour embouts nus et isolés**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

**Informations générales de commande**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Version            | Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.5mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal |
| Référence          | <a href="#">9012500000</a>   |
| Type               | PZ 4   |
| GTIN (EAN)         | 4008190090920  |
| Qté.               | 1 pièce(s)   |
| Pièces de rechange | <a href="#">9012540000</a> <a href="#">9202810000</a>  |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |         |                  |            |
|-----------|---------|------------------|------------|
| Largeur   | 200 mm  | Largeur (pouces) | 7,874 inch |
| Poids net | 425,6 g |                  |            |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |

## Caractéristiques techniques

|                          |        |         |                                       |
|--------------------------|--------|---------|---------------------------------------|
| Description de l'article | Presse | Version | mécanique, sans compartiment amovible |
|--------------------------|--------|---------|---------------------------------------|

## Description du contact

|                                |   |                                |                     |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| Plage de sertissage, max.      | 4 mm <sup>2</sup>                                   | Plage de sertissage, min.      | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Section du conducteur max. AWG | AWG 12  | Section du conducteur min. AWG | AWG 21              |
| Type de contact                | Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique |                                |                     |

## Données de l'outil - sertissage

|                            |                        |                           |                     |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
| Section de l'embout, max.  | 4 mm <sup>2</sup>      | Section de l'embout, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Type de sertissage/-profil | Sertissage trapézoïdal |                           |                     |

## Conformité environnementale du produit

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Téléchargements

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Documentation utilisateur | <a href="#">Manual</a>                   |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures                 |  |

### PZ 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Pièces de rechange

## Accessoires / pièces de rechange



## Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

## Informations générales de commande

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Type       | ERTE ES PZ 4               |
| Référence  | <a href="#">9012540000</a> |
| GTIN (EAN) | 4008190106454              |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |

## Pièces de rechange



Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

## Informations générales de commande

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Type       | ERTE GRIFFE PZ             | Version                   |
| Référence  | <a href="#">9202810000</a> | Presse, Pièce de rechange |
| GTIN (EAN) | 4032248512577              |                           |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |                           |

**PZ 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Accessoires****Embouts reliés**

- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

**Informations générales de commande**

|            |                            |  |           |
|------------|----------------------------|--|-----------|
| Type       | H0,75/14T HBL BD           | Version                                | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9004310000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair | En bande  |
| GTIN (EAN) | 4008190179298              |  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |           |
| Type       | H0,75/14D GR BD            | Version                                | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9004300000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris       | En bande  |
| GTIN (EAN) | 4008190154837              |  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |           |
| Type       | H0,75/14 W BD              | Version                                | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9004290000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc      | En bande  |
| GTIN (EAN) | 4008190006778              |  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |           |

**Embouts reliés en rouleau**

- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                    |           |
|------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|
| Type       | H0,5/14D W BD GSP          | Version                            | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9005860000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc  | Bobine    |
| GTIN (EAN) | 4008190275921              |                                    |           |
| Qté.       | 5 000 pièce(s)             |                                    |           |
| Type       | H0,5/14 OR BD GSP          | Version                            | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9005810000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange | Bobine    |
| GTIN (EAN) | 4008190275877              |                                    |           |
| Qté.       | 5 000 pièce(s)             |                                    |           |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Multisachet



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Matériau : E-Cu, étain zingué  
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

## Informations générales de commande

| Type       | H1,5/14S R SV              | Version                           |  | Emballage   |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------|--|
| Référence  | <a href="#">9025720000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge |  | Multisachet |  |
| GTIN (EAN) | 4008190072681              |                                   |  |             |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |  |             |  |

## Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

| Type       | H2,5/14T GR BD             | Version                          |  | Emballage |  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|-----------|--|
| Référence  | <a href="#">9004370000</a> | Embout, Norme, 11 mm, 8 mm, gris |  | En bande  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190052508              |                                  |  |           |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                  |  |           |  |

| Type       | H2,5/14D BL BD             | Version                          |  | Emballage |  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|-----------|--|
| Référence  | <a href="#">9004360000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu |  | En bande  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190083397              |                                  |  |           |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                  |  |           |  |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |   |             |
|------------|----------------------------|---|-------------|
| Type       | H2,5/19D ZH BL SV          | Version                                   | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9004430000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, bleu | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190099367              |   |             |
| Qté.       | 250 pièce(s)               |   |             |
| Type       | H2,5/19T ZH GR SV          | Version                                   | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9018580000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190272647              |   |             |
| Qté.       | 250 pièce(s)               |   |             |
| Type       | H2,5/21D ZH BL SV          | Version                                   | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9004740000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, bleu | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190031923              |   |             |
| Qté.       | 250 pièce(s)               |   |             |
| Type       | H2,5/21 ZH GR SV           | Version                                   | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9005150000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190482732              |   |             |
| Qté.       | 250 pièce(s)               |   |             |

## Assortiments d'embouts isolés



Boîte remplie d'embouts isolés:

- Au code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

## Informations générales de commande

|            |                            |  |           |
|------------|----------------------------|--|-----------|
| Type       | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN       | Version                                    | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9025430000</a> | Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN | Boîte     |
| GTIN (EAN) | 4008190337162              |  |           |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |  |           |
| Type       | H-BOX 4,0-16,0QMM DIN      | Version                                    | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9025400000</a> | Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN | Boîte     |
| GTIN (EAN) | 4008190341596              |  |           |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |  |           |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |   |           |
|------------|----------------------------|---|-----------|
| Type       | H-BOX 4,0-16,0QMM          | Version   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9025920000</a> | Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller | Boîte     |
| GTIN (EAN) | 4008190101442              |   |           |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |   |           |
| Type       | H-BOX 0,5-2,5QMM           | Version   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9025900000</a> | Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller | Boîte     |
| GTIN (EAN) | 4008190109202              |   |           |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |   |           |
| Type       | H-BOX 0,14-0,75QMM         | Version   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9025410000</a> | Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller | Boîte     |
| GTIN (EAN) | 4008190341602              |   |           |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |   |           |

## Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |  |           |
|------------|----------------------------|--|-----------|
| Type       | H0,75/14D GR BD GSP        | Version                                | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9005870000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris       | Bobine    |
| GTIN (EAN) | 4008190275938              |  |           |
| Qté.       | 5 000 pièce(s)             |  |           |
| Type       | H0,75/14T BL BD GSP        | Version                                | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9005900000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair | Bobine    |
| GTIN (EAN) | 4008190275969              |  |           |
| Qté.       | 5 000 pièce(s)             |  |           |
| Type       | H0,75/14 W BD GSP          | Version                                | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9005820000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc      | Bobine    |
| GTIN (EAN) | 4008190275884              |  |           |
| Qté.       | 5 000 pièce(s)             |  |           |



## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |                                  |             |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| Type       | H2,5/14S BL SV             | Version                          | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9046230000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4032248298631              |                                  |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                  |             |
| Type       | H2,5/15T GR SV             | Version                          | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9021240000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190115302              |                                  |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                  |             |
| Type       | H2,5/15 BL SV              | Version                          | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9026100000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190141141              |                                  |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                  |             |

## en multisachet



- Entrée de câble conique en polypropylène
- Tenue en température jusqu'à 105 °C

pour conducteurs de 1,5 à 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16-6)  
cuivre étamé

tolérances dimensionnelles selon DIN 46228 partie 4

## Informations générales de commande

|            |                            |                                   |             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Type       | H4,0/19,5X GR SV           | Version                           | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9006750000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 10 mm, gris | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190332297              |                                   |             |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |                                   |             |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |                                    |             |
|------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| Type       | H1,0/14D R SV              | Version                            | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9019420000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge  | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190189099              |                                    |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |             |
| Type       | H1,0/14 GE SV              | Version                            | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9026080000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune  | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190026158              |                                    |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |             |
| Type       | H1,0/12 GE SV              | Version                            | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9028310000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, jaune   | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190902070              |                                    |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |             |
| Type       | H1,0/18 GE SV              | Version                            | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9028340000</a> | Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, jaune | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190902100              |                                    |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |             |
| Type       | H1,0/16 GE SV              | Version                            | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9028320000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, jaune | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190902087              |                                    |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |             |

## Multisachet



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Matériau : E-Cu, étain zingué  
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

## Informations générales de commande

|            |                            |                                   |             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Type       | H0,75/14S W SV             | Version                           | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9025700000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190144104              |                                   |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |             |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Matériau : E-Cu, étain zingué  
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

## Informations générales de commande

|            |                            |                                   |           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Type       | H1,5/14S R                 | Version                           | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9025980000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190080730              |                                   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |           |
| Type       | H1,5/12S R                 | Version                           | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9025690000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Rouge  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190059439              |                                   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |           |
| Type       | H1,5/14DS SW               | Version                           | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9025240000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190085599              |                                   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |           |

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |   |           |
|------------|----------------------------|---|-----------|
| Type       | H2,5/27T ZH GR             | Version                                   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037660000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, gris | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190493387              |   |           |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H2,5/19D ZH BL             | Version                                   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037500000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, bleu | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190493073              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H2,5/21D ZH BL             | Version                                   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037510000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, bleu | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190493080              |   |           |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |   |           |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |   |           |
|------------|----------------------------|---|-----------|
| Type       | H2,5/27D ZH BL             | Version                                   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037520000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, bleu | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190493097              |   |           |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H2,5/19T ZH GR             | Version                                   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037640000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190493325              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H2,5/21T ZH GR             | Version                                   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037650000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190493356              |   |           |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |   |           |

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |                                   |           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Type       | H2,5/19T GR                | Version                           | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9021080000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190149345              |                                   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |           |
| Type       | H2,5/15T GR                | Version                           | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9021070000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190128944              |                                   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |           |
| Type       | H2,5/19D BL                | Version                           | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9019170000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, bleu | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190178024              |                                   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |           |
| Type       | H2,5/25D BL                | Version                           | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9019180000</a> | Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, bleu | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190101145              |                                   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |           |
| Type       | H2,5/15D BL                | Version                           | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9019160000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190028732              |                                   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |           |
| Type       | H2,5/25T GR                | Version                           | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9021090000</a> | Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, gris | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190060916              |                                   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |           |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |   |             |
|------------|----------------------------|---|-------------|
| Type       | H0,75/16 ZH W SV           | Version   | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9004900000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, blanc      | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190482671              |   |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |             |
| Type       | H0,75/16T ZH HBL SV        | Version   | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9005140000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, Bleu clair | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190482725              |   |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |             |
| Type       | H0,75/15T ZH BL SV         | Version   | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9018570000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Bleu clair  | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190272630              |   |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |             |
| Type       | H0,75/14D ZH GR SV         | Version   | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9018520000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, gris        | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190097998              |   |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |             |
| Type       | H0,75/16D ZH GR SV         | Version   | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9004770000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris       | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190038816              |   |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |             |
| Type       | H0,75/14 ZH W SV           | Version   | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9018510000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc       | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190019914              |   |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |             |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

|            |                            |   |           |
|------------|----------------------------|---|-----------|
| Type       | H0,5/14 ZH OR              | Version                                     | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037200000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Orange  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190492397              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,5/16D ZH W              | Version                                     | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037390000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, blanc  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190492878              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,5/14D ZH W              | Version                                     | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037380000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190492861              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,5/18 ZH OR              | Version                                     | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037220000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Orange | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190492694              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,5/16 ZH OR              | Version                                     | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037210000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, Orange | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190492687              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,5/18D ZH W              | Version                                     | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037400000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, blanc  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190492892              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Multisachet



- En multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN

## Informations générales de commande

|            |                            |  |             |
|------------|----------------------------|--|-------------|
| Type       | H1,0/15 ZH GE SV           | Version                                    | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9018530000</a> | Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, jaune  | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190066925              |  |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |             |
| Type       | H1,0/19 ZH GE SV           | Version                                    | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9004910000</a> | Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, jaune | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190482688              |  |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |             |
| Type       | H1,0/15D ZH R SV           | Version                                    | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9018540000</a> | Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, Rouge  | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190188832              |  |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |             |
| Type       | H1,0/19D ZH R SV           | Version                                    | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9004760000</a> | Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, Rouge | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190160951              |  |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |             |

## Assortiments Embouts doubles



Boîte remplie d'embouts doubles isolés :

- Au code couleur Weidmüller

## Informations générales de commande

|            |                            |   |           |
|------------|----------------------------|---|-----------|
| Type       | ZH-BOX 0,5-2,5QMM          | Version   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9025390000</a> | Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller | Boîte     |
| GTIN (EAN) | 4008190341015              |   |           |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |   |           |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

| Type       | H1,5/14 R BD GSP           | Version                           | Emballage |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Référence  | <a href="#">9005840000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge | Bobine    |
| GTIN (EAN) | 4008190275907              |                                   |           |
| Qté.       | 5 000 pièce(s)             |                                   |           |
| Type       | H1,5/14D SW BD GSP         | Version                           | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9005890000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir  | Bobine    |
| GTIN (EAN) | 4008190275952              |                                   |           |
| Qté.       | 5 000 pièce(s)             |                                   |           |
| Type       | H1,5/14S GN BD GSP         | Version                           | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9028370000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, vert  | Bobine    |
| GTIN (EAN) | 4032248318537              |                                   |           |
| Qté.       | 5 000 pièce(s)             |                                   |           |

## Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

| Type       | H1,5/14T SW BD             | Version                           | Emballage |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Référence  | <a href="#">9021960000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir  | En bande  |
| GTIN (EAN) | 4008190262389              |                                   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |           |
| Type       | H1,5/14D SW BD             | Version                           | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9004350000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir  | En bande  |
| GTIN (EAN) | 4008190005474              |                                   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |           |
| Type       | H1,5/14 R BD               | Version                           | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9004340000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge | Tape      |
| GTIN (EAN) | 4008190080723              |                                   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |           |



## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |                                     |           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Type       | H4,0/20D GR                | Version                             | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9019200000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190126575              |                                     |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |           |
| Type       | H4,0/26D GR                | Version                             | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9019210000</a> | Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, gris   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190002336              |                                     |           |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |                                     |           |
| Type       | H4,0/18T OR                | Version                             | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9021100000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190061708              |                                     |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |           |
| Type       | H4,0/20T OR                | Version                             | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9021110000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Orange | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190035754              |                                     |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |           |
| Type       | H4,0/26T OR                | Version                             | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9021120000</a> | Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, Orange | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190092825              |                                     |           |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |                                     |           |
| Type       | H4,0/18D GR                | Version                             | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9019190000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190141349              |                                     |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |           |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

|            |                            |                                    |           |
|------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|
| Type       | H1,5/24D SW                | Version                            | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9019150000</a> | Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, noir  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190151676              |                                    |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |           |
| Type       | H1,5/16 R                  | Version                            | Emballage |
| Référence  | <a href="#">0635100000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Rouge | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190141745              |                                    |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |           |
| Type       | H1,5/14 R                  | Version                            | Emballage |
| Référence  | <a href="#">0463100000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190065089              |                                    |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |           |
| Type       | H1,5/18D SW                | Version                            | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9019140000</a> | Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, noir  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190046026              |                                    |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |           |
| Type       | H1,5/16D SW                | Version                            | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9019130000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, noir  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190023331              |                                    |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |           |
| Type       | H1,5/14D SW                | Version                            | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9019120000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190153793              |                                    |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |           |
| Type       | H1,5/24 R                  | Version                            | Emballage |
| Référence  | <a href="#">0565600000</a> | Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, Rouge | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190187071              |                                    |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |           |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Matériau : E-Cu, étain zingué  
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

## Informations générales de commande

| Type       | H4,0/20DS GR               | Version                            | Emballage |
|------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|
| Référence  | <a href="#">9203630000</a> | Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, gris  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4032248565078              |                                    |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |           |
| Type       | H4,0/14DS GR               | Version                            | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9028520000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4032248049035              |                                    |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |           |
| Type       | H4,0/15TS OR               | Version                            | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9036230000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4032248068029              |                                    |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |           |

## en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Matériau : E-Cu, étain zingué  
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

## Informations générales de commande

| Type       | H1,0/14S GE                | Version                                    | Emballage |
|------------|----------------------------|--|-----------|
| Référence  | <a href="#">9025970000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune          | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190063733              |  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |           |
| Type       | H1,0/14S R                 | Version                                    | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9018560000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge          | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190207984              |  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |           |
| Type       | H1,0/22DS R ZH             | Version                                    | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9036330000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 14 mm, Rouge | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4032248338566              |  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |           |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

| Type       | H1,0/15S ZH GE             | Version                                   |  | Emballage |  |
|------------|----------------------------|---|--|-----------|--|
| Référence  | <a href="#">9018690000</a> | Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, jaune |  | en vrac   |  |
| GTIN (EAN) | 4032248017720              |   |  |           |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |  |           |  |

## en multisachet



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller

## Informations générales de commande

| Type       | H1,5/17,5X SW SV           | Version                           |  | Emballage   |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------|--|
| Référence  | <a href="#">9006590000</a> | Embout, Norme, 13 mm, 8 mm, noir  |  | Multisachet |  |
| GTIN (EAN) | 4008190332259              |                                   |  |             |  |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |                                   |  |             |  |
| Type       | H1,5/19,5X SW SV           | Version                           |  | Emballage   |  |
| Référence  | <a href="#">9006630000</a> | Embout, Norme, 15 mm, 10 mm, noir |  | Multisachet |  |
| GTIN (EAN) | 4008190332266              |                                   |  |             |  |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |                                   |  |             |  |

## Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

| Type       | H0,5/14T W BD              | Version                           |  | Emballage |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-----------|--|
| Référence  | <a href="#">9021930000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc |  | En bande  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190262402              |                                   |  |           |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |  |           |  |
| Type       | H0,5/14D W BD              | Version                           |  | Emballage |  |
| Référence  | <a href="#">9004280000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc |  | En bande  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190162627              |                                   |  |           |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |  |           |  |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

| Type       | H0,5/14 OR BD              | Version                            |  | Emballage |  |
|------------|----------------------------|------------------------------------|--|-----------|--|
| Référence  | <a href="#">9004270000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange |  | En bande  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190091774              |                                    |  |           |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |  |           |  |

## Multisachet



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Matériau : E-Cu, étain zingué  
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

## Informations générales de commande

| Type       | H1,0/14S GE SV             | Version                                   |  | Emballage   |  |
|------------|----------------------------|---|--|-------------|--|
| Référence  | <a href="#">9025710000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune         |  | Multisachet |  |
| GTIN (EAN) | 4008190031442              |   |  |             |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |  |             |  |
| Type       | H1,0/15S ZH GE SV          | Version                                   |  | Emballage   |  |
| Référence  | <a href="#">9018650000</a> | Embout, Embout double, 12 mm, 8 mm, jaune |  | Multisachet |  |
| GTIN (EAN) | 4032248011407              |   |  |             |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |  |             |  |

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

| Type       | H1,5/26 ZH R               | Version                                    |  | Emballage |  |
|------------|----------------------------|--|--|-----------|--|
| Référence  | <a href="#">9037310000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, Rouge |  | en vrac   |  |
| GTIN (EAN) | 4008190492786              |  |  |           |  |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |  |  |           |  |
| Type       | H1,5/20 ZH R               | Version                                    |  | Emballage |  |
| Référence  | <a href="#">9037300000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Rouge |  | en vrac   |  |
| GTIN (EAN) | 4008190492779              |  |  |           |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |  |           |  |
| Type       | H1,5/20D ZH SW             | Version                                    |  | Emballage |  |
| Référence  | <a href="#">9037480000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, noir  |  | en vrac   |  |
| GTIN (EAN) | 4008190493059              |  |  |           |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |  |           |  |

Date de création 23 mai 2024 13:04:00 CEST

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |   |           |
|------------|----------------------------|---|-----------|
| Type       | H1,5/16D ZH SW             | Version                                   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037470000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, noir  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190493042              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H1,5/16 ZH R               | Version                                   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037290000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Rouge | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190492762              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H1,5/26D ZH SW             | Version                                   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037490000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, noir | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190493066              |   |           |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |   |           |

## Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |   |             |
|------------|----------------------------|---|-------------|
| Type       | H4,0/22T ZH OR SV          | Version                                     | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9018590000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Orange | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190272654              |   |             |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |   |             |
| Type       | H4,0/22D ZH GR SV          | Version                                     | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9004730000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris   | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190161811              |   |             |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |   |             |

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |   |           |
|------------|----------------------------|---|-----------|
| Type       | H4,0/22D ZH GR             | Version                                   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037530000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, gris | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190493103              |   |           |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |   |           |

Date de création 23 mai 2024 13:04:00 CEST

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |   |           |
|------------|----------------------------|---|-----------|
| Type       | H4,0/28D ZH GR             | Version                                     | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037540000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, gris   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190493110              |   |           |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H4,0/28T ZH OR             | Version                                     | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037680000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, Orange | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190493479              |   |           |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H4,0/22T ZH OR             | Version                                     | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037670000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Orange | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190493431              |   |           |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |   |           |

## conditionnés en vrac en sachet

Pour les conducteurs suivants : 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (2 n° AWG 18)

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |   |           |
|------------|----------------------------|---|-----------|
| Type       | H0,75/24 ZH W              | Version   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037250000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, blanc      | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190492724              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,75/14 ZH W              | Version   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037230000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc       | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190853976              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,75/14D ZH GR            | Version   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037410000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, gris        | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190492984              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,75/24T ZH HBL           | Version   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037630000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, Bleu clair | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190493271              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,75/16T ZH HBL           | Version   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037620000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, Bleu clair | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190493264              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,75/16 ZH W              | Version   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037240000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, blanc      | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190492717              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |  |           |
|------------|----------------------------|--|-----------|
| Type       | H0,75/16D ZH GR            | Version  | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037420000</a> | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, gris      | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190492991              |  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |           |
| Type       | H0,75/14T ZH HBL           | Version  | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037610000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Bleu clair | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190493233              |  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |           |
| Type       | H0,75/24D ZH GR            | Version  | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037430000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 18 mm, gris      | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190493004              |  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |           |

## Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

|            |                            |                                     |             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Type       | H0,5/12 OR SV              | Version                             | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9028260000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Orange   | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190902025              |                                     |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |             |
| Type       | H0,5/14 OR SV              | Version                             | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9026060000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange  | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190122201              |                                     |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |             |
| Type       | H0,5/14D W SV              | Version                             | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9019400000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc   | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190066024              |                                     |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |             |
| Type       | H0,5/16 OR SV              | Version                             | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9028270000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190902049              |                                     |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |             |



## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

| Type       | H0,5/14 ZH OR SV           | Version                                    | Emballage   |
|------------|----------------------------|--|-------------|
| Référence  | <a href="#">9004440000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Orange | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190198473              |  |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |             |
| Type       | H0,5/14D ZH W SV           | Version                                    | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9004780000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc  | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190188481              |  |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |             |

## Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

| Type       | H1,0/14 GE BD GSP          | Version                           | Emballage |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Référence  | <a href="#">9005830000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune | Bobine    |
| GTIN (EAN) | 4008190275891              |                                   |           |
| Qté.       | 5 000 pièce(s)             |                                   |           |
| Type       | H1,0/14D R BD GSP          | Version                           | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9005880000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge | Bobine    |
| GTIN (EAN) | 4008190275945              |                                   |           |
| Qté.       | 5 000 pièce(s)             |                                   |           |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

| Type       | H0,75/16T HBL              | Version                                 | Emballage |
|------------|----------------------------|---|-----------|
| Référence  | <a href="#">9021050000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Bleu clair | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190096175              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,75/14D GR               | Version                                 | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9019040000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris        | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190099077              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,75/18T HBL              | Version                                 | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9021060000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Bleu clair | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190071158              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,75/12 W                 | Version                                 | Emballage |
| Référence  | <a href="#">0409600000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, blanc        | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190079826              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,75/14 W                 | Version                                 | Emballage |
| Référence  | <a href="#">0462900000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc       | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190033248              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,75/16 W                 | Version                                 | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9025860000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc      | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190141967              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,75/18 W                 | Version                                 | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9025910000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, blanc      | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190063702              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,75/18D GR               | Version                                 | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9019060000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris       | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190049560              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,75/12T HBL              | Version                                 | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9021030000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Bleu clair   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190152901              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,75/14T HBL              | Version                                 | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9021040000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190083168              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |

Date de création 23 mai 2024 13:04:00 CEST

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |                                   |           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Type       | H0,75/12D GR               | Version                           | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9019030000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, gris   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190127787              |                                   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |           |
| Type       | H0,75/16D GR               | Version                           | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9019050000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190033002              |                                   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |           |

## Multisachet



- En multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN

## Informations générales de commande

|            |                            |  |             |
|------------|----------------------------|--|-------------|
| Type       | H1,5/20D SW ZH SV          | Version                                    | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9004750000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, noir  | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190055431              |  |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |             |
| Type       | H1,5/20 ZH R SV            | Version                                    | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9004920000</a> | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, Rouge | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190482695              |  |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |             |
| Type       | H1,5/16D ZH SW SV          | Version                                    | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9004420000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, noir   | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190167455              |  |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |             |
| Type       | H1,5/16 ZH R SV            | Version                                    | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9004410000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Rouge  | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190009397              |  |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |             |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

|            |                            |                                    |             |
|------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| Type       | H1,5/16 R SV               | Version                            | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9028350000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Rouge | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190902117              |                                    |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |             |
| Type       | H1,5/14D SW SV             | Version                            | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9019430000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir   | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190107420              |                                    |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |             |
| Type       | H1,5/14 R SV               | Version                            | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9026090000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge  | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190137168              |                                    |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |             |

## en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Matériau : E-Cu, étain zingué  
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

## Informations générales de commande

|            |                            |  |           |
|------------|----------------------------|--|-----------|
| Type       | H0,75/14TS HBL             | Version                                    | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9018550000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair     | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190207991              |  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |           |
| Type       | H0,75/19S ZH W             | Version                                    | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9202820000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 12 mm, blanc | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4032248515769              |  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |           |
| Type       | H0,75/15S W                | Version                                    | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9204240000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 9 mm, Bleu clair     | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4032248621545              |  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |           |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |   |           |
|------------|----------------------------|---|-----------|
| Type       | H0,75/14S W                | Version   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9025960000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc               | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190009878              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,75/19DS ZH GR           | Version   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9202830000</a> | Embout, Embout double, 21 mm, 12 mm, gris       | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4032248515776              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,75/19TS ZH HBL          | Version   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9202840000</a> | Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, Bleu clair | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4032248515783              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |
| Type       | H0,75/14DS GR              | Version   | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9028580000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris                | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4032248159475              |   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |           |

## en vrac en sachet plastique



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |                                     |           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Type       | H0,5/16S OR                | Version                             | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9202900000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4032248519026              |                                     |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |           |
| Type       | H0,5/14S W                 | Version                             | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9004590000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190862060              |                                     |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |           |
| Type       | H0,5/16 DS W               | Version                             | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9202910000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4032248519019              |                                     |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |           |
| Type       | H0,5/14S OR                | Version                             | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9004560000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190286132              |                                     |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |           |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Multisachet



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller
- Autres codes couleur

## Informations générales de commande

| Type       | H4,0/18T OR SV             | Version                             | Emballage   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Référence  | <a href="#">9021250000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190159313              |                                     |             |
| Qté.       | 250 pièce(s)               |                                     |             |
| Type       | H4,0/18 GR SV              | Version                             | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9026010000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris   | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190117382              |                                     |             |
| Qté.       | 250 pièce(s)               |                                     |             |

## Section nominale du conducteur 0,25 mm² - 6,0 mm²



Pour conducteurs 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Matériau E-Cu, étamé

Tolérances selon DIN 46228 partie 1

- En vrac en sachet plastique

## Informations générales de commande

| Type       | H1,5/18                    | Version                          | Emballage |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|
| Référence  | <a href="#">9004070000</a> | Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190105761              |                                  |           |
| Qté.       | 1 000 pièce(s)             |                                  |           |
| Type       | H2,5/10                    | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9004080000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190145446              |                                  |           |
| Qté.       | 1 000 pièce(s)             |                                  |           |
| Type       | H1,5/10                    | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">0186500000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190039592              |                                  |           |
| Qté.       | 1 000 pièce(s)             |                                  |           |
| Type       | H1,0/10                    | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">0282800000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190006662              |                                  |           |
| Qté.       | 1 000 pièce(s)             |                                  |           |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |                                  |           |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|
| Type       | H1,5/12                    | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9004060000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190147938              |                                  |           |
| Qté.       | 1 000 pièce(s)             |                                  |           |
| Type       | H4,0/18                    | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9004110000</a> | Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190148348              |                                  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                  |           |
| Type       | H0,75/6                    | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">0282700000</a> | Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, Non   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190019013              |                                  |           |
| Qté.       | 1 000 pièce(s)             |                                  |           |
| Type       | H2,5/18                    | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9004090000</a> | Embout, Norme, 18 mm, 18 mm, Non | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190147921              |                                  |           |
| Qté.       | 1 000 pièce(s)             |                                  |           |
| Type       | H2,5/7                     | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">0373000000</a> | Embout, Norme, 7 mm, 7 mm, Non   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190173463              |                                  |           |
| Qté.       | 1 000 pièce(s)             |                                  |           |
| Type       | H4,0/9                     | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">0373100000</a> | Embout, Norme, 9 mm, 9 mm, Non   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190164669              |                                  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                  |           |
| Type       | H2,5/12                    | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">0186100000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190172954              |                                  |           |
| Qté.       | 1 000 pièce(s)             |                                  |           |
| Type       | H4,0/15                    | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9004100000</a> | Embout, Norme, 15 mm, 15 mm, Non | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190119003              |                                  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                  |           |
| Type       | H1,5/7                     | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">0372700000</a> | Embout, Norme, 7 mm, 7 mm, Non   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190064525              |                                  |           |
| Qté.       | 1 000 pièce(s)             |                                  |           |
| Type       | H4,0/12                    | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">0244100000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 12 mm, Non | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190179830              |                                  |           |
| Qté.       | 1 000 pièce(s)             |                                  |           |
| Type       | H1,0/6                     | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">0372600000</a> | Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, Non   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190180263              |                                  |           |
| Qté.       | 1 000 pièce(s)             |                                  |           |
| Type       | H0,75/10                   | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">0542500000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190037482              |                                  |           |
| Qté.       | 1 000 pièce(s)             |                                  |           |
| Type       | H0,5/6                     | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">0282600000</a> | Embout, Norme, 6 mm, 6 mm, Non   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190184025              |                                  |           |
| Qté.       | 1 000 pièce(s)             |                                  |           |

Date de création 23 mai 2024 13:04:00 CEST

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

| Type       | H0,5/10                    | Version                          |  | Emballage |  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|-----------|--|
| Référence  | <a href="#">9004050000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 10 mm, Non |  | en vrac   |  |
| GTIN (EAN) | 4008190153052              |                                  |  |           |  |
| Qté.       | 1 000 pièce(s)             |                                  |  |           |  |

## Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

| Type       | H1,0/14D R BD              | Version                           |  | Emballage |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-----------|--|
| Référence  | <a href="#">9004330000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge |  | En bande  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190047498              |                                   |  |           |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |  |           |  |
| Type       | H1,0/14 GE BD              | Version                           |  | Emballage |  |
| Référence  | <a href="#">9004320000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune |  | En bande  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190167523              |                                   |  |           |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |  |           |  |
| Type       | H1,0/14T R BD              | Version                           |  | Emballage |  |
| Référence  | <a href="#">9021950000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge |  | En bande  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190262747              |                                   |  |           |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |  |           |  |

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

| Type       | H1,0/18D R                 | Version                            |  | Emballage |  |
|------------|----------------------------|------------------------------------|--|-----------|--|
| Référence  | <a href="#">9019110000</a> | Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, Rouge |  | en vrac   |  |
| GTIN (EAN) | 4008190174828              |                                    |  |           |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |  |           |  |
| Type       | H1,0/14 GE                 | Version                            |  | Emballage |  |
| Référence  | <a href="#">0463000000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune  |  | en vrac   |  |
| GTIN (EAN) | 4008190024697              |                                    |  |           |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |  |           |  |

Date de création 23 mai 2024 13:04:00 CEST



## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |                                    |           |
|------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|
| Type       | H1,0/18 GE                 | Version                            | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9025930000</a> | Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, jaune | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190101497              |                                    |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |           |
| Type       | H1,0/16D R                 | Version                            | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9019100000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Rouge | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190159986              |                                    |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |           |
| Type       | H1,0/16 GE                 | Version                            | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9025950000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, jaune | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190037291              |                                    |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |           |
| Type       | H1,0/12D R                 | Version                            | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9019070000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Rouge   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190029074              |                                    |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |           |
| Type       | H1,0/14D R                 | Version                            | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9019080000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190090623              |                                    |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |           |
| Type       | H1,0/12 GE                 | Version                            | Emballage |
| Référence  | <a href="#">0409700000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, jaune   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190152222              |                                    |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                    |           |

## en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
  - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Matériau : E-Cu, étain zingué  
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

## Informations générales de commande

|            |                            |                                   |           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Type       | H2,5/16 TS GR              | Version                           | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9036210000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4032248068005              |                                   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |           |
| Type       | H2,5/16DS BL               | Version                           | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9036220000</a> | Embout, Norme, 13 mm, 10 mm, bleu | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4032248068012              |                                   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |           |
| Type       | H2,5/14TS GR               | Version                           | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9426770000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4032248160693              |                                   |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                   |           |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |                                  |           |
|------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|
| Type       | H2,5/12DS BL               | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9028490000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, bleu  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4032248049028              |                                  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                  |           |
| Type       | H2,5/14DS BL               | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">1333100000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190160364              |                                  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                  |           |
| Type       | H2,5/12TS GR               | Version                          | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9036200000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, gris  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4032248067992              |                                  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                  |           |

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

|            |                            |                                     |           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Type       | H0,5/14 OR                 | Version                             | Emballage |
| Référence  | <a href="#">0690700000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190015770              |                                     |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |           |
| Type       | H0,5/18 OR                 | Version                             | Emballage |
| Référence  | <a href="#">1076980000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Orange | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4032248834631              |                                     |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |           |
| Type       | H0,5/18D W                 | Version                             | Emballage |
| Référence  | <a href="#">1076990000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, blanc  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4032248834624              |                                     |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |           |
| Type       | H0,5/12 OR                 | Version                             | Emballage |
| Référence  | <a href="#">0409500000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Orange   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190090456              |                                     |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |           |
| Type       | H0,5/16D W                 | Version                             | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9019020000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190047108              |                                     |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |           |
| Type       | H0,5/14D W                 | Version                             | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9019010000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc   | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190120931              |                                     |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |           |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

| Type       | H0,5/12D W                 | Version                             |  | Emballage |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|-----------|--|
| Référence  | <a href="#">9019000000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, blanc    |  | en vrac   |  |
| GTIN (EAN) | 4008190085728              |                                     |  |           |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |  |           |  |
| Type       | H0,5/16 OR                 | Version                             |  | Emballage |  |
| Référence  | <a href="#">9025870000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange |  | en vrac   |  |
| GTIN (EAN) | 4008190025045              |                                     |  |           |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |                                     |  |           |  |

## en multisachet

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller



## Informations générales de commande

| Type       | H2,5/21,5X BL SV           | Version                           |  | Emballage   |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------|--|
| Référence  | <a href="#">9006710000</a> | Embout, Norme, 17 mm, 12 mm, bleu |  | Multisachet |  |
| GTIN (EAN) | 4008190332280              |                                   |  |             |  |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |                                   |  |             |  |
| Type       | H2,5/17,5X BL SV           | Version                           |  | Emballage   |  |
| Référence  | <a href="#">9006670000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 8 mm, bleu  |  | Multisachet |  |
| GTIN (EAN) | 4008190332273              |                                   |  |             |  |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |                                   |  |             |  |

## en multisachet

- Entrée de câble conique en polypropylène
- Tenue en température jusqu'à 105 °C

pour conducteurs de 1,5 à 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16-6)  
cuivre étamé

tolérances dimensionnelles selon DIN 46228 partie 4



## Informations générales de commande

| Type       | H6,0/23X GE SV             | Version                            |  | Emballage   |  |
|------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------|--|
| Référence  | <a href="#">9006790000</a> | Embout, Norme, 17 mm, 12 mm, jaune |  | Multisachet |  |
| GTIN (EAN) | 4008190332303              |                                    |  |             |  |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |                                    |  |             |  |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

|            |                            |  |             |
|------------|----------------------------|--|-------------|
| Type       | H0,75/12 W SV              | Version                                | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9028280000</a> | Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, blanc       | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190902216              |  |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |             |
| Type       | H0,75/14 W SV              | Version                                | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9026070000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc      | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190187163              |  |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |             |
| Type       | H0,75/14T HBL SV           | Version                                | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9021230000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190153106              |  |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |             |
| Type       | H0,75/16 W SV              | Version                                | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9028290000</a> | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, blanc     | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190902056              |  |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |             |
| Type       | H0,75/14D GR SV            | Version                                | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9019410000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris       | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190164096              |  |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |             |
| Type       | H0,75/18 W SV              | Version                                | Emballage   |
| Référence  | <a href="#">9028300000</a> | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, blanc     | Multisachet |
| GTIN (EAN) | 4008190902063              |  |             |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |             |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

## Informations générales de commande

| Type       | H1,0/19 ZH GE              | Version                                    | Emballage |
|------------|----------------------------|--|-----------|
| Référence  | <a href="#">9037270000</a> | Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, jaune | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190492748              |  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |           |
| Type       | H1,0/15 ZH GE              | Version                                    | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037260000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, jaune  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190492731              |  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |           |
| Type       | H1,0/15D ZH R              | Version                                    | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037440000</a> | Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Rouge  | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190493011              |  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |           |
| Type       | H1,0/25D ZH R              | Version                                    | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037460000</a> | Embout, Embout double, 22 mm, 18 mm, Rouge | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190493035              |  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |           |
| Type       | H1,0/19D ZH R              | Version                                    | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037450000</a> | Embout, Embout double, 16 mm, 12 mm, Rouge | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190493028              |  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |           |
| Type       | H1,0/25 ZH GE              | Version                                    | Emballage |
| Référence  | <a href="#">9037280000</a> | Embout, Embout double, 22 mm, 18 mm, jaune | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4008190492755              |  |           |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |           |

## PZ 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## en vrac en sachet plastique



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller

## Informations générales de commande

| Type       | H1,5/24 XS SW              | Version                             |  | Emballage |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|-----------|--|
| Référence  | <a href="#">9202870000</a> | Embout, Norme, 18 mm, 14,5 mm, noir |  | en vrac   |  |
| GTIN (EAN) | 4032248517947              |                                     |  |           |  |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |                                     |  |           |  |

## Embouts reliés en rouleau



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur DIN
- autre code couleur

## Informations générales de commande

| Type       | H2,5/14T GR BD GSP         | Version                          |  | Emballage |  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|--|-----------|--|
| Référence  | <a href="#">9005910000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris |  | Bobine    |  |
| GTIN (EAN) | 4008190275976              |                                  |  |           |  |
| Qté.       | 3 000 pièce(s)             |                                  |  |           |  |
| Type       | H2,5/14D BL BD GSP         | Version                          |  | Emballage |  |
| Référence  | <a href="#">9005850000</a> | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu |  | Bobine    |  |
| GTIN (EAN) | 4008190275914              |                                  |  |           |  |
| Qté.       | 3 000 pièce(s)             |                                  |  |           |  |

## Fiche de données

**PZ 4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### en vrac en sachet plastique

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller



### Informations générales de commande

| Type       | H2,5/24 XS BL              | Version                             | Emballage |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Référence  | <a href="#">9202880000</a> | Embout, Norme, 18 mm, 14.5 mm, bleu | en vrac   |
| GTIN (EAN) | 4032248517954              |                                     |           |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |                                     |           |