

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 6mm ² , 16mm ² , Sertissage à empreintes
Référence	901360000
Type	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	9054580000 9202810000

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Poids net	674,78 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Presse	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--------	---------	---------------------------------------

Description du contact

Plage de sertissage, max.	16 mm ²	Plage de sertissage, min.	6 mm ²
Section du conducteur max. AWG	AWG 6	Section du conducteur min. AWG	AWG 10
Type de contact	Cosses tubulaires doubles		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	16 mm ²	Section de l'embout, min.	6 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage à empreintes		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Téléchargements

Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation



PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/23T ZH GN	Version	Emballage
Référence	9037690000	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493486		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/23D ZH GE	Version	Emballage
Référence	9037550000	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, jaune	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493127		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/29D ZH GE	Version	Emballage
Référence	9037560000	Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, jaune	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493134		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/23 ZH SW	Version	Emballage
Référence	9037320000	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, noir	en vrac
GTIN (EAN)	4008190492793		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/29 ZH SW	Version	Emballage
Référence	9037330000	Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, noir	en vrac
GTIN (EAN)	4008190492809		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/29T ZH GN	Version	Emballage
Référence	9037700000	Embout, Embout double, 24 mm, 18 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493509		
Qté.	100 pièce(s)		

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H16,0/29D ZH BL	Version	Emballage
Référence	9037590000	Embout, Embout double, 20 mm, 16 mm, bleu	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493165		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H16,0/29T ZH W	Version	Emballage
Référence	9037730000	Embout, Embout double, 20 mm, 16 mm, blanc	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493554		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H16,0/38D ZH BL	Version	Emballage
Référence	9037600000	Embout, Embout double, 29 mm, 25 mm, bleu	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493196		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H16,0/38T ZH W	Version	Emballage
Référence	9037740000	Embout, Embout double, 29 mm, 25 mm, blanc	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493561		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H16,0/29 ZH GN	Version	Emballage
Référence	9037360000	Embout, Embout double, 20 mm, 16 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190492830		
Qté.	50 pièce(s)		
Type	H16,0/38 ZH GN	Version	Emballage
Référence	9037370000	Embout, Embout double, 29 mm, 25 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190492847		
Qté.	50 pièce(s)		

Fiche de données

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- Code couleur
- Code couleur DIN
- Autres codes couleur

Informations générales de commande

Type	H10,0/26D R ZH SV	Version	Emballage
Référence	9004710000	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, Rouge	Multisachet
GTIN (EAN)	4032248044221		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/26T ZH BR SV	Version	Emballage
Référence	9005170000	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, brun	Multisachet
GTIN (EAN)	4008190482756		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/24 ZH EB SV	Version	Emballage
Référence	9004940000	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, ivoire	Multisachet
GTIN (EAN)	4008190482718		
Qté.	100 pièce(s)		

en vrac en sachet plastique



- Guide d'introduction en polypropylène
- Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
- Matériau : E-Cu, étain zingué
- Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

Informations générales de commande

Type	H10,0/24DS ZH R	Version	Emballage
Référence	9018880000	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4032248105830		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/30DS ZH R	Version	Emballage
Référence	9018890000	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4032248105847		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/30S ZH EB	Version	Emballage
Référence	9018870000	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, ivoire	en vrac
GTIN (EAN)	4032248105823		
Qté.	100 pièce(s)		

Date de création 5 juin 2024 18:22:48 CEST

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H10,0/24S ZH EB	Version	Emballage
Référence	9018860000	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, ivoire	en vrac
GTIN (EAN)	4032248105816		
Qté.	100 pièce(s)		

Multisachet



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/23D ZH GE SV	Version	Emballage
Référence	9004720000	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, jaune	Multisachet
GTIN (EAN)	4008190962210		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/23 ZH SW SV	Version	Emballage
Référence	9004930000	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, noir	Multisachet
GTIN (EAN)	4008190482701		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/23T ZH GN SV	Version	Emballage
Référence	9005160000	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, vert	Multisachet
GTIN (EAN)	4008190482749		
Qté.	100 pièce(s)		

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H10,0/30 ZH EB	Version	Emballage
Référence	9037350000	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, ivoire	en vrac
GTIN (EAN)	4008190492823		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/30T ZH BR	Version	Emballage
Référence	9037720000	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, brun	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493530		
Qté.	100 pièce(s)		

Date de création 5 juin 2024 18:22:48 CEST

Niveau du catalogue 01.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	H10,0/30D ZH R	Version	Emballage
Référence	9037580000	Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493158		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/24D ZH R	Version	Emballage
Référence	9037570000	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493141		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/24T ZH BR	Version	Emballage
Référence	9037710000	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, brun	en vrac
GTIN (EAN)	4008190493516		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/24 ZH EB	Version	Emballage
Référence	9037340000	Embout, Embout double, 17 mm, 12 mm, ivoire	en vrac
GTIN (EAN)	4008190492816		
Qté.	100 pièce(s)		

Fiche de données

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Pièces de rechange

Accessoires / pièces de rechange



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	ERTE ES PZ ZH 16
Référence	9054580000
GTIN (EAN)	4032248052493
Qté.	1 pièce(s)

Pièces de rechange



Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

Informations générales de commande

Type	ERTE GRIFFE PZ	Version
Référence	9202810000	Presse, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qté.	1 pièce(s)	