

**CTI 6 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

**Informations générales de commande**

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm², 6mm², Sertissage double, Sertissage ovale
Référence	<a href="#">9017290000</a>
Type	CTI 6 ZERT
GTIN (EAN)	4008190239084
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	<a href="#">9007180000</a>

**CTI 6 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Poids net	756 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Pince à sertir les cosses isolées 0,5-6 mm <sup>2</sup>	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	---	---------	---------------------------------------

**Description du contact**

Plage de sertissage, max.	6 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur max. AWG	AWG 10	Section du conducteur min. AWG	AWG 21
Type de contact	Connecteur isolé		

**Données de l'outil - sertissage**

Station de sertissage	Numéro de station de sertissage	1
	Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
	Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
	Diamètre du câble AWG, min.	20 AWG
	Diamètre du câble AWG, max.	16 AWG
	Couleur de la station de sertissage	Rouge
	Numéro de station de sertissage	2
	Section de raccordement du conducteur, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
	Section de raccordement du conducteur, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
	Diamètre du câble AWG, min.	16 AWG
	Diamètre du câble AWG, max.	14 AWG
	Couleur de la station de sertissage	Bleu
	Numéro de station de sertissage	3
	Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm <sup>2</sup>
	Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm <sup>2</sup>
	Diamètre du câble AWG, min.	12 AWG
	Diamètre du câble AWG, max.	10 AWG
	Couleur de la station de sertissage	Jaune
Type de sertissage/-profil	Sertissage double, Sertissage ovale	

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Note importante**

Informations sur le produit	Ne convient pas aux conducteurs rigides. L'isolation sur le contact est pressée coniquement.
-----------------------------	--

### CTI 6 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

Documentation utilisateur

[Manual](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

## CTI 6 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



## Fiche de données


### CTI 6 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Pièces de rechange

### Accessoires / pièces de rechange



#### Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

### Informations générales de commande

Type	ERTE ES CTI 6	Version
Référence	<a href="#">9007180000</a>	Presse, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4008190262136	
Qté.	1 pièce(s)	

## CTI 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Accessoires / pièces de rechange

**Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

## Informations générales de commande

Type	ERTE ES CTI 6	Version
Référence	<a href="#">9007180000</a>	Presse, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4008190262136	
Qté.	1 pièce(s)	