

H4,0/20T OR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Orange
Référence	9021110000
Type	H4,0/20T OR
GTIN (EAN)	4008190035754
Qté.	500 pièce(s)
Emballage	en vrac

H4,0/20T OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	0,29 g
-----------	--------

Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur orange	Version	Norme
--------------------------	--------------------------------	---------	-------

Embouts

Couleur	Autres	Diamètre de la collerette (D2)	4,8 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	2,8 mm	Désignation militaire	T 20A 023 A
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,3 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,2 mm
L1 en mm	20 mm	Longueur de dénudage	14 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm	Section de raccordement du conducteur	4 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 12		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E499744

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	Zuken E3.S
Documentation utilisateur	Technical information - EN Technical information - DE
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

H4,0/20T OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

