

CRIMPFIX LS PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	9025300000
Type	CRIMPFIX LS PZ3
GTIN (EAN)	4008190380335
Qté.	1 pièce(s)

CRIMPFIX LS PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	330 mm	Profondeur (pouces)	12,992 inch
Hauteur	460 mm	Hauteur (pouces)	18,11 inch
Largeur	390 mm	Largeur (pouces)	15,354 inch
Poids net	35 000 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Cadence	env. 1 s	Consommables	Cosses non fixées
Entraînement	Électro-pneumatique	Longueur de sertissage	6/8/10 mm
Longueur embout	12/14/16 mm	Plage de dénudage	0,5 - 2,5 mm ² (~AWG 20-14)
Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars	Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA
Section de l'embout, max.	2,5 mm ²	Section de l'embout, min.	0,5 mm ²

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format