

CRIMP-SET PZ 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kits de sertissage

Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 16, Outil à dénuder: STRIPAX 16, Plage de sertissage, min.: 6, Couleur: Weidmüller
Référence	9025850000
Type	CRIMP-SET PZ 16
GTIN (EAN)	4008190184520
Qté.	1 pièce(s)
Emballage	Boîte plastique

CRIMP-SET PZ 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10,276 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2,244 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13,307 inch
Poids net	1 680,74 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Set incluant outil à sertir jusqu'à 16 mm ² , outil à dénuder et embouts selon les codes de couleur Weidmüller
--------------------------	---

Assortiments

Couleur	Weidmüller	Emballage	Boîte plastique
Nombre d'AEH	400 pcs.	Outil à dénuder	STRIPAX 16
Pince à sertir	PZ 16	Plage de sertissage, max.	16 mm ²
Plage de sertissage, min.	6 mm ²		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Section nominale du conducteur 16,0 mm²

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H16,0/28 GN	Version	Emballage
Référence	0566000000	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190165406		
Qté.	100 pièce(s)		

Type	H16,0/22 GN	Version	Emballage
Référence	0565900000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190022181		
Qté.	100 pièce(s)		

Section nominale du conducteur 6,0 mm²

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/20 SW	Version	Emballage
Référence	0533500000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, noir	en vrac
GTIN (EAN)	4008190183905		
Qté.	100 pièce(s)		

CRIMP-SET PZ 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Inserts**

- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	EINSATZ A8-1 CL55	Version
Référence	9028460000	Assortiment d'inserts
GTIN (EAN)	4032248310029	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	EINSATZ A7-1 CL55	Version
Référence	9028450000	Assortiment d'inserts
GTIN (EAN)	4032248310012	
Qté.	1 pièce(s)	

Valise

- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	KOFFER PSC4-01	Version
Référence	9028860000	Outils, Caisses d'assortiment
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qté.	1 pièce(s)	

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires


Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Type	STRIPAX	Version
Référence	9005000000	Outils, Outil à dénuder et à couper
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qté.	1 pièce(s)	

Section nominale du conducteur 10,0 mm²

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H10,0/22 EB	Version	Emballage
Référence	0534200000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, ivoire	en vrac
GTIN (EAN)	4008190033460		
Qté.	100 pièce(s)		

CRIMP-SET PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Crimping tools



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	PZ 16	Version
Référence	9012600000	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 6mm², 16mm², Sertissage
GTIN (EAN)	4008190035440	à empreintes
Qté.	1 pièce(s)	