

H0,5/12 OR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Orange
Référence	9028260000
Type	H0,5/12 OR SV
GTIN (EAN)	4008190902025
Qté.	500 pièce(s)
Emballage	Multisachet

H0,5/12 OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 0,075 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur orange	Version	Norme
--------------------------	--------------------------------	---------	-------

Embouts

Couleur	Weidmueller	Diamètre de la collerette (D2)	2,6 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	1 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0,25 mm
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm	L1 en mm	12 mm
Longueur de dénudage	8 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	6 mm
Section de raccordement du conducteur	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 20

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E499744

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	Zuken E3.S
Documentation utilisateur	Technical information - EN Technical information - DE
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

H0,5/12 OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

