

**AM 12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Outils à dégainer pour câbles ronds avec isolant PVC

**Informations générales de commande**

Version	Outils, Outils à dégainer
Référence	<a href="#">9030060000</a>
Type	AM 12
GTIN (EAN)	4008190337827
Qté.	1 pièce(s)

## AM 12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	10 mm	Profondeur (pouces)	0,394 inch
Hauteur	46 mm	Hauteur (pouces)	1,811 inch
Largeur	97 mm	Largeur (pouces)	3,819 inch
Poids net	32,42 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outils à dénuder pour câbles informatiques UTP et STP
--------------------------	---

## Outil à dénuder

Câble cuivre - souple, max.	4 mm <sup>2</sup>	Diamètre du conducteur max.	12,5 mm
Diamètre du conducteur min.	0,5 mm	Diamètre max. câbles informatique UTP et STP	8 mm
Plage de dénudage AWG, max.	11 AWG	Plage de dénudage AWG, min.	18 AWG
Profondeur de coupe	réglable	Section de raccordement du conducteur, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Type de câble	Câble de données UTP et STP		

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Téléchargements

Documentation utilisateur	<a href="#">Manual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

### AM 12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Exemple d'utilisation



### Exemple d'utilisation



### Exemple d'utilisation

